

Garant GRIDLINE

**Hurts 16G med dörr med högerstopp, Höjd / Antal utdragslådor: 800****Beställningsdata**

Ordernummer	927310 800
GTIN	4062406108373
Artikelklass	9GG

**Beskrivning****Utförande:**

Lådhurts av stabil stålkonstruktion. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. **Aluminiumgrepplister** med utbytbara och omskrivningsbara textremsor. Centralt låsbar med stiftcylinderlås.

Dörr med högerstopp.

**Beläggning:**

Dörrhöjd mm: 700

antal höjdställbara hyllplan: 1

**Lackering:**

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**OBS!:**

Storlek 600 och 700 lämpar sig bara för Ready-to-go-arbetsbänkar.

**Teknisk beskrivning**

effektiv höjd	700 mm
Bredd	400 mm

höjd	800 mm
Antal dörrar	1
vikt	26,8 kg
Antal lådor	0
dörrens effektiva höjd	700 mm
Djup	650 mm
dörrhöjd	700 mm
invändig bredd	350 mm
Dörrstopp	Höger
Materialtjocklek	1 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Dörröppningsvinkel	180 grad
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Arbetsbänkstomme

## Tillbehör

Skjuthandtag till GridLine Typ KO12	914226 KO12
Hyllplan, fast, förzinkat Typ 1	927515 1
Upphängningskrokar för hyllplan arbetsbänkar Typ 12	927094 12