

Garant GRIDLINE

Hurts 16G med dörr med högererstopp / utdragslådor, 12×20G, Höjd / Antal utdragslådor: 900/2**Beställningsdata**

Ordernummer	927305 900/2
GTIN	4062406108335
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Lådhurts av stabil stålkonstruktion. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. **Aluminiumgrepplister** med utbytbara och omskrivningsbara textremсор. Centralt låsbar med stiftcylinderlås.

Dörr med högerstopp.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 75, 75

Dörrhöjd mm: 625

antal höjdställbara hyllplan: 1

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

OBS!:

Storlek 600 och 700 lämpar sig bara för Ready-to-go-arbetsbänkar.

Teknisk beskrivning

vikt	43,7 kg
------	---------

Antal lådor	2
dörrens effektiva höjd	625 mm
invändig bredd	350 mm
lådornas effektiva bredd	300 mm
Lådornas effektiva yta i G	12×20
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Antal dörrar	1
Dörrstopp	Höger
Djup	650 mm
Bredd	400 mm
lådornas effektiva bredd i G	12
lådornas effektiva djup i G	20
effektiv höjd för lådor	150 mm
lådornas effektiva djup	500 mm
höjd	900 mm
dörrhöjd	625 mm
Materialtjocklek	1 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Dörröppningsvinkel	180 grad
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	12×20G
Produktslag	Arbetsbänkstomme

Tillbehör

Låda lådans fronthöjd 75 mm	927500 75
Skjuthandtag till GridLine Typ KO12	914226 KO12
Ändhättor till grepplistor 20 delar Typ 10	951025 10
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21