

Garant GRIDLINE

Hurts 16G med dörr med högerstopp, Höjd / Antal utdragslådor: 900**Beställningsdata**

Ordernummer	927310 900
GTIN	4062406108380
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Lådhurts av stabil stålkonstruktion. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. **Aluminiumgrepplister** med utbytbara och omskrivningsbara textremsor. Centralt låsbar med stiftcylinderlås.

Dörr med högerstopp.

Beläggning:

Dörrhöjd mm: 800

antal höjdinställbara hyllplan: 1

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

OBS!:

Storlek 600 och 700 lämpar sig bara för Ready-to-go-arbetsbänkar.

Teknisk beskrivning

Djup	650 mm
Bredd	400 mm

Antal lådor	0
vikt	32,6 kg
effektiv höjd	800 mm
höjd	900 mm
Antal dörrar	1
Dörrstopp	Höger
dörrhöjd	800 mm
dörrens effektiva höjd	800 mm
invändig bredd	350 mm
Materialtjocklek	1 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Dörröppningsvinkel	180 grad
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Arbetsbänkstomme

Tillbehör

Upphängningskrokar för hyllplan arbetsbänkar Typ 12	927094 12
Hyllplan, fast, förzinkat Typ 1	927515 1
Skjuthandtag till GridLine Typ KO12	914226 KO12