

Garant GRIDLINE

Hurts 16G med dörr med högerstopp, Höjd / Antal utdragslådor: 700**Beställningsdata**

Ordernummer	927310 700
GTIN	4062406108366
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Lådhurts av stabil stålkonstruktion. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. **Aluminiumgrepplister** med utbytbara och omskrivningsbara textremсор. Centralt låsbar med stiftcylinderlås.

Dörr med högerstopp.

Beläggning:

Dörrhöjd mm: 625

antal höjdinställbara hyllplan: 1

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

OBS!:

Storlek 600 och 700 lämpar sig bara för Ready-to-go-arbetsbänkar.

Teknisk beskrivning

invändig bredd	350 mm
dörrhöjd	625 mm

dörrens effektiva höjd	625 mm
Antal lådor	0
höjd	700 mm
effektiv höjd	625 mm
Dörrstopp	Höger
Bredd	400 mm
vikt	23,7 kg
Djup	650 mm
Antal dörrar	1
Materialtjocklek	1 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Dörröppningsvinkel	180 grad
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Arbetsbänkstomme

Tillbehör

Hyllplan, fast, förzinkat Typ 1	927515 1
Skjuthandtag till GridLine Typ KO12	914226 KO12
Upphångningskrokar för hyllplan arbetsbänkar Typ 12	927094 12