

Garant GRIDLINE

Hurts 16G med dörr med högererstopp / utdragslådor, 12×20G, Höjd / Antal utdragslådor: 900/3**Beställningsdata**

Ordernummer	927305 900/3
GTIN	4062406108342
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Lådhurts av stabil stålkonstruktion. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. **Aluminiumgrepplister** med utbytbara och omskrivningsbara textremсор. Centralt låsbar med stiftcylinderlås.

Dörr med högerstopp.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 75, 75, 100

Dörrhöjd mm: 525

antal höjdställbara hyllplan: 1

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda**.

Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

OBS!:

Storlek 600 och 700 lämpar sig bara för Ready-to-go-arbetsbänkar.

Teknisk beskrivning

effektiv höjd för lådor	250 mm
-------------------------	--------

Djup	650 mm
Antal lådor	3
dörrhöjd	525 mm
Dörrstopp	Höger
lådornas effektiva bredd	300 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
lådornas effektiva djup	500 mm
lådornas effektiva djup i G	20
dörrens effektiva höjd	525 mm
Bredd	400 mm
invändig bredd	350 mm
vikt	50,7 kg
Lådornas effektiva yta i G	12×20
Antal dörrar	1
lådornas effektiva bredd i G	12
höjd	900 mm
Materialtjocklek	1 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Dörröppningsvinkel	180 grad
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	12×20G
Produktslag	Arbetsbänkstomme

Tillbehör

Låda lådans fronthöjd 75 mm	927500 75
Låda lådans fronthöjd 100 mm	927500 100
Skjuthandtag till GridLine Typ KO12	914226 KO12
Hurts 16G med dörr med högerstopp, för egen utrustning med utdragslådor Höjd/dörrhöjd 900/525 mm	927420 900/525
Ändhåttor till greplister 20 delar Typ 10	951025 10
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21