

Garant GRIDLINE

Hurts 16G med dörr med högererstopp / utdragslådor, 12×20G, Höjd / Antal utdragslådor: 800/2**Beställningsdata**

Ordernummer	927305 800/2
GTIN	4062406108328
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Lådhurts av stabil stålkonstruktion. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. **Aluminiumgrepplister** med utbytbara och omskrivningsbara textremsor. Centralt låsbar med stiftcylinderlås.

Dörr med högerstopp.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 75, 75

Dörrhöjd mm: 525

antal höjdställbara hyllplan: 1

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

OBS!:

Storlek 600 och 700 lämpar sig bara för Ready-to-go-arbetsbänkar.

Teknisk beskrivning

Dörrstopp	Höger
-----------	-------

Antal lådor	2
effektiv höjd för lådor	150 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Antal dörrar	1
Djup	650 mm
invändig bredd	350 mm
dörrhöjd	525 mm
Lådornas effektiva yta i G	12×20
lådornas effektiva djup	500 mm
dörrens effektiva höjd	525 mm
höjd	800 mm
lådornas effektiva bredd i G	12
lådornas effektiva bredd	300 mm
lådornas effektiva djup i G	20
Bredd	400 mm
vikt	41,3 kg
Materialtjocklek	1 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Dörröppningsvinkel	180 grad
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	12×20G
Produktslag	Arbetsbänkstomme

Tillbehör

Låda lådans fronthöjd 75 mm	927500 75
Skjuthandtag till GridLine Typ KO12	914226 KO12
Hurts 16G med dörr med högerstopp, för egen utrustning med utdragslådor Höjd/dörrhöjd 800/525 mm	927420 800/525
Ändhättor till grepplister 20 delar Typ 10	951025 10
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21