

Garant GRIDLINE

Lådurts 16G åkbar, 12×20G, Höjd hurts mm / Antal utdragslådor: 400/4**Beställningsdata**

Ordernummer	927315 400/4
GTIN	4062406108397
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Lådurts av stabil stålkonstruktion. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. **Aluminiumgrepplister** med utbytbara och omskrivningsbara textremsor. Med svart ABS-plasthylla och 2K-Haptoprene® skjuthandtag. Med vardera 2 kullagrade fasta och svängbara hjul (svängbara hjul med spärr för hjul och vridkrans) Ø 125 mm, med omönstrad polyuretanbeläggning på löpytan, minimalt rullmotstånd, tyst gång och trådskydd. Utdragslådor med **enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor** förhindrar att lådan öppnas under transport. Centralt låsbar med stiftcylinderlås.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 75, 75, 75, 100

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

OBS!:

Skjut inte in den under elektriskt höjdbar arbetsplatser nr 920301 – 920316.

Teknisk beskrivning

Skyddskant utförande	fyrsidig
----------------------	----------

Antal lådor	4
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Ø hjul	125 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Löpyta utan mönster	ja
lådornas effektiva djup	500 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
vikt	50,1 kg
effektiv höjd	325 mm
ComfortClose	nej
höjd	600 mm
lådornas effektiva bredd	300 mm
Underlägg	ja
Djup	740 mm
Antal dörrar	0
med skyddskant	ja
maximal bärförmåga	600 kg
antal fasta hjul utan broms	2
antal svängbara hjul med broms	2
Bredd	420 mm
Material hjul	Polyuretanlöpbeläggning, spårfri
lådurtsens höjd	400 mm
lådurtsens bredd	400 mm
lådurts effektiv höjd	325 mm
lådurtsens djup	650 mm
lådornas effektiva djup i G	20
Lådornas effektiva yta i G	12×20
lådornas effektiva bredd i G	12
Lådor med individuell låsning	Enhands

Utförande	rullbar
Utförande	Med lådor
Öppna inte kåpan	nej
effektiv höjd för lådor	325 mm
Antal utdragshyllor	0
Materialtjocklek	1 mm
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	12x20G
Produktslag	Verkstadsrullcontainer

Tillbehör

Enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor Utdragslådans effektiva bredd i G 12	951020 12
Utdragslåda med enhands-enkelupplåsning lådans fronthöjd 100 mm	927505 100
Utdragslåda med enhands-enkelupplåsning lådans fronthöjd 75 mm	927505 75
Kåpa 16G körbar, för egen utrustning med utdragslådor husets höjd 400 mm	927430 400
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21