

Garant GRIDLINE

Lådurts 16G åkbar, 12×20G, Höjd hurts mm / Antal utdragslådor: 500/4**Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 927315 500/4 |
| GTIN | 4062406108410 |
| Artikelklass | 9GG |

Beskrivning**Utförande:**

Lådurts av stabil stålkonstruktion. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. **Aluminiumgrepplister** med utbytbara och omskrivningsbara textremsor. Med svart ABS-plasthylla och 2K-Haptoprene® skjuthandtag. Med vardera 2 kullagrade fasta och svängbara hjul (svängbara hjul med spärr för hjul och vridkrans) Ø 125 mm, med omönstrad polyuretanbeläggning på löpytan, minimalt rullmotstånd, tyst gång och trådskydd. Utdragslådor med **enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor** förhindrar att lådan öppnas under transport. Centralt låsbar med stiftcylinderlås.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 50, 75, 100, 200

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda**.

Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

OBS!:

Skjut inte in den under elektriskt höjdjusterbara arbetsplatser nr 920301 – 920316.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------|--------|
| lådornas effektiva djup | 500 mm |
|-------------------------|--------|

| | |
|--|----------------------------------|
| Material hjul | Polyuretanlöpbeläggning, spårfri |
| Bredd | 420 mm |
| Skyddskant utförande | fyrsidig |
| Underlägg | ja |
| ComfortClose | nej |
| Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % |
| Djup | 740 mm |
| vikt | 53,6 kg |
| höjd | 700 mm |
| maximal bärförmåga | 600 kg |
| Bärförmåga låda/utdragshylla | 75 kg |
| med skyddskant | ja |
| Ø hjul | 125 mm |
| Antal dörrar | 0 |
| antal svängbara hjul med broms | 2 |
| Antal lådor | 4 |
| Löpyta utan mönster | ja |
| lådornas effektiva bredd | 300 mm |
| Elektroniskt låssystem – kan riggas om | ja |
| antal fasta hjul utan broms | 2 |
| effektiv höjd | 425 mm |
| lådurts effektiv höjd | 425 mm |
| lådurtsens höjd | 500 mm |
| lådurtsens djup | 650 mm |
| lådurtsens bredd | 400 mm |
| lådornas effektiva bredd i G | 12 |
| lådornas effektiva djup i G | 20 |
| Lådornas effektiva yta i G | 12×20 |
| Lådor med individuell låsning | Enhands |

| | |
|-------------------------|--|
| Utförande | rullbar |
| Utförande | Med lådor |
| Öppna inte kåpan | nej |
| Antal utdragshyllor | 0 |
| effektiv höjd för lådor | 425 mm |
| Materialtjocklek | 1 mm |
| Höjdställning i raster | 25 mm |
| Cylinderlås | modulär låscylinder |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktnamnsattribut | 12x20G |
| Produktslag | Verkstadsrullcontainer |

Tillbehör

| | |
|--|-------------|
| Utdragslåda med enhands-enkelupplåsning lådans fronthöjd 100 mm | 927505 100 |
| Enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor Utdragslådans effektiva bredd i G 12 | 951020 12 |
| Utdragslåda med enhands-enkelupplåsning lådans fronthöjd 200 mm | 927505 200 |
| Utdragslåda med enhands-enkelupplåsning lådans fronthöjd 50 mm | 927505 50 |
| Utdragslåda med enhands-enkelupplåsning lådans fronthöjd 75 mm | 927505 75 |
| Kåpa 16G körbar, för egen utrustning med utdragslådor husets höjd 500 mm | 927430 500 |
| Låsplatta till GridLine Typ KO21 | 914227 KO21 |