

Garant GRIDLINE

Lådurts 16G åkbar, 12×20G, Höjd hurts mm / Antal utdragslådor: 500/5**Beställningsdata**

Ordernummer	927315 500/5
GTIN	4062406108427
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Lådurts av stabil stålkonstruktion. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. **Aluminiumgrepplister** med utbytbara och omskrivningsbara textremsor. Med svart ABS-plasthylla och 2K-Haptoprene® skjuthandtag. Med vardera 2 kullagrade fasta och svängbara hjul (svängbara hjul med spärr för hjul och vridkrans) Ø 125 mm, med omönstrad polyuretanbeläggning på löpytan, minimalt rullmotstånd, tyst gång och trådskydd. Utdragslådor med **enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor** förhindrar att lådan öppnas under transport. Centralt låsbar med stiftcylinderlås.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 75, 75, 75, 75, 125

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

OBS!:

Skjut inte in den under elektriskt höjjusterbara arbetsplatser nr 920301 – 920316.

Teknisk beskrivning

lådornas effektiva djup	500 mm
-------------------------	--------

Ø hjul	125 mm
Antal lådor	5
Löpyta utan mönster	ja
Bredd	420 mm
Skyddskant utförande	fyrsidig
antal fasta hjul utan broms	2
effektiv höjd	425 mm
vikt	59,6 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
ComfortClose	nej
Underlägg	ja
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Material hjul	Polyuretanlöpbeläggning, spårfri
med skyddskant	ja
antal svängbara hjul med broms	2
höjd	700 mm
Djup	740 mm
lådornas effektiva bredd	300 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
maximal bärförmåga	600 kg
Antal dörrar	0
lådurtsens djup	650 mm
lådurtsens bredd	400 mm
lådurtsens höjd	500 mm
lådurts effektiv höjd	425 mm
lådornas effektiva bredd i G	12
lådornas effektiva djup i G	20
Lådornas effektiva yta i G	12×20
Lådor med individuell låsning	Enhands

Utförande	rullbar
Utförande	Med lådor
Antal utdragshyllor	0
effektiv höjd för lådor	425 mm
Öppna inte kåpan	nej
Materialtjocklek	1 mm
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	12x20G
Produktslag	Verkstadsrullcontainer

Tillbehör

Enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor Utdragslådans effektiva bredd i G 12	951020 12
Utdragslåda med enhands-enkelupplåsning lådans fronthöjd 125 mm	927505 125
Utdragslåda med enhands-enkelupplåsning lådans fronthöjd 75 mm	927505 75
Kåpa 16G körbar, för egen utrustning med utdragslådor husets höjd 500 mm	927430 500
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21