

Garant GRIDLINE

Kåpa 16G för höjdställare med fällanordning och skruvstycke, höjd: 900mm**Beställningsdata**

Ordernummer	927321 900
GTIN	4062406108502
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Kåpa 16G i stabil stålkonstruktion. Låsning av dörr med **cylinderlås**. Ej låsbar utdragslåda. Passar höjdställare med fällanordning nr 967565 stl. 120 och skruvstycke nr 967100 stl. 120 (ingår inte i leveransen).

Lackering:

Stomme och utdragslådastomme ljusgrå RAL 7035, fronter på utdragslådor antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.**

Teknisk beskrivning

Bredd	400 mm
vikt	42,3 kg
Antal lådor	1
Djup	650 mm
höjd	900 mm
Lådornas effektiva yta i G	12×20

invändig bredd	280 mm
effektivt djup	600 mm
effektiv höjd	670 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Materialtjocklek	1 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Stödben

Tillbehör

Fäll- och höjdställningsanordning med skruvstycke käftbredd/skruvstycke 120 mm	967565 120
Skjuthandtag till GridLine Typ KO12	914226 KO12
Bänkskruvstycke backbredd 120 mm	967100 120
Enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor Utdragslådans effektiva bredd i G 12	951020 12