



## eco-grundhållare, Bladhöjd h<sub>5</sub> / Skafthöjd h: 26/20 mm



### Beställningsdata

Ordernummer	273868 26/20
GTIN	4045197722928
Artikelklass	21W

### Beskrivning

#### OBS!:

Kylmedelstillförsel endast i kombination med hållare GARANT eco-system nr 319001–319886.

Invändig: ja

Spännjärn: 279991

Kläm-skruv: 279990

Bladhöjd h<sub>5</sub>: 26 mm

h<sub>4</sub>: 20 mm

h<sub>2</sub>: 11 mm

h<sub>3</sub>: 49 mm

b: 20 mm

b<sub>3</sub>: 43 mm

### Teknisk beskrivning

Skafthöjd h	20 mm
Klacklängd b	20 mm
Skaftbredd b <sub>3</sub>	43 mm
h <sub>4</sub>	20 mm
h <sub>3</sub>	49 mm

h <sub>2</sub>	11 mm
totallängd L <sub>tot</sub>	78 mm
Invändig	ja
Spännjärn	279840 2
Kläm-skruv	279815 14

---

## Tillbehör

Spännjärn	279991
Kläm-skruv	279990
Bits för Torx®, fäste E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cN·m	659906 500