

Garant GRIDLINE

Komplett kåpa 16G komplett med höjdställare med fällanordning och skruvstycke, höjd: 800mm



Beställningsdata

Ordernummer	927320 800
GTIN	4062406108458
Artikelklass	9GG

Beskrivning

Utförande:

Kåpa 16G i stabil stålkonstruktion. Låsning av dörr med **cylinderlås**. Ej låsbar utdragslåda. Med GARANT-höjdställare med fällanordning nr 967565 stl. 120 och skruvstycke nr 967100 stl. 120.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 150

Dörrhöjd mm: 525

Lackering:

Stomme och utdragslådastomme ljusgrå RAL 7035, fronter på utdragslådor antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.**

Teknisk beskrivning

Antal lådor	1
Bredd	400 mm
höjd	800 mm
Djup	650 mm

vikt	58,8 kg
Lådornas effektiva yta i G	12×20
effektiv höjd	570 mm
effektivt djup	600 mm
invändig bredd	280 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Materialtjocklek	1 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Stödben

Tillbehör

Enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor Utdragslådans effektiva bredd i G 12	951020 12
Bänkskruvstycke backbredd 120 mm	967100 120
Fäll- och höjdställningsanordning med skruvstycke käftbredd/skruvstycke 120 mm	967565 120
Skjuthandtag till GridLine Typ KO12	914226 KO12
Kåpa 16G för höjdställare med fällanordning och skruvstycke höjd 800 mm	927321 800