

Garant GRIDLINE

Komplett kåpa 16G komplett med höjdställare med fällanordning och skruvstycke, höjd: 900mm



Beställningsdata

Ordernummer	927320 900
GTIN	4062406108465
Artikelklass	9GG

Beskrivning

Utförande:

Kåpa 16G i stabil stålkonstruktion. Låsning av dörr med **cylinderlås**. Ej låsbar utdragslåda. Med GARANT-höjdställare med fällanordning nr 967565 stl. 120 och skruvstycke nr 967100 stl. 120.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 150
Dörrhöjd mm: 625

Lackering:

Stomme och utdragslådastomme ljusgrå RAL 7035, fronter på utdragslådor antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.**

Teknisk beskrivning

Bredd	400 mm
höjd	900 mm
Antal lådor	1
Djup	650 mm

vikt	61,9 kg
Lådornas effektiva yta i G	12×20
invändig bredd	280 mm
effektiv höjd	670 mm
effektivt djup	600 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Materialtjocklek	1 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Stödben

Tillbehör

Enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor Utdragslådans effektiva bredd i G 12	951020 12
Fäll- och höjdställningsanordning med skruvstycke käftbredd/skruvstycke 120 mm	967565 120
Skjuthandtag till GridLine Typ KO12	914226 KO12
Bänkskruvstycke backbredd 120 mm	967100 120
Kåpa 16G för höjdställare med fällanordning och skruvstycke höjd 900 mm	927321 900