

Garant GRIDLINE

Kåpa 16G för höjdställare med fällanordning och skruvstycke, höjd: 600mm**Beställningsdata**

Ordernummer	927321 600
GTIN	4062406108472
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Kåpa 16G i stabil stålkonstruktion. Låsning av dörr med **cylinderlås**. Ej låsbar utdragslåda. Passar höjdställare med fällanordning nr 967565 stl. 120 och skruvstycke nr 967100 stl. 120 (ingår inte i leveransen).

Beläggning:

Dörrhöjd mm: 525

Lackering:

Stomme och utdragslådastomme ljusgrå RAL 7035, fronter på utdragslådor antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.**

Teknisk beskrivning

vikt	23,9 kg
Bredd	400 mm
höjd	600 mm
Djup	650 mm
effektivt djup	600 mm

invändig bredd	280 mm
effektiv höjd	570 mm
Materialtjocklek	1 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Stödben

Tillbehör

Fäll- och höjdställningsanordning med skruvstycke käftbredd/skruvstycke 120 mm	967565 120
Skjuthandtag till GridLine Typ KO12	914226 KO12
Bänkskruvstycke backbredd 120 mm	967100 120