

Garant GRIDLINE

**Elhus med kabel- och slangupprullare, höjd: 900mm****Beställningsdata**

Ordernummer	927329 900
GTIN	4062406108656
Artikelklass	9GG

**Beskrivning****Utförande:**

Kåpa 16G i stabil stålkonstruktion.

Utrustad med strömmoduler 2 × nr 928470 stl. DE250V/1, slang-/kabelupprullare är fastskruvad i kåpans botten. Längd kabelupprullare 10 m. Längd slangupprullare 10 m.

Anslutning NW 7,2 insticksnippel och snabbkoppling. Med snabb blåkoppling. Högsta tryck 12 bar. Med extra tom panel för alternativ utrustning med ytterligare 3 moduler.

**Beläggning:**

Modulnr 928470: 2 × stl. DE250V/1; 1 × stl. 0/1 och 0/3

**Lackering:**

Stomme och moduler ljusgrå RAL 7035, front antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**OBS!:**

Övrig anpassad utrustning med modulnr 928470 är möjligt. Beakta maximalt modulantal.

**Teknisk beskrivning**

vikt	38,4 kg
höjd	900 mm
Bredd	400 mm

Djup	650 mm
slagtålig och stänkskyddad	Kategori 2 (K2) enligt BGI
Energiförsörjning	Nätdriven
Kontakttyp ingång	GST-instickssystem
Antal eluttag typ F	2
märkspänning	250 V
Eluttag typ	F
Materialtjocklek	1 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Energimodul

## Tillbehör

Modul för energi och medier Modulslag DE250V/1	928470 DE250V/1
Modul för energi och medier Modulslag 0/1	928470 0/1