

Garant GRIDLINE

Elhus med slangupprullare, höjd: 900mm**Beställningsdata**

Ordernummer	927328 900
GTIN	4062406108618
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Kåpa 16G i stabil stålkonstruktion.

Utrustad med strömmoduler 2 × nr 928470 stl. DE250V/1, slang-/kabelupprullare är fastskruvad i kåpans botten. Längd kabelvinda 10 m. Längd slangupprullare 10 m.

Anslutning NW 7,2 insticksnippel och snabbkoppling. Med snabbblåskoppling. Högsta tryck 12 bar. Med extra tom panel för alternativ utrustning med ytterligare 3 moduler.

Beläggning:

Modulnr 928470: 2 × stl. DE250V/1; 1 × stl. 0/1 och 0/3

Lackering:

Stomme och moduler ljusgrå RAL 7035, front antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Övrig anpassad utrustning med modulnr 928470 är möjligt. Beakta maximalt modulantal.

Teknisk beskrivning

Djup	650 mm
höjd	900 mm
vikt	32,4 kg

Bredd	400 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
Kontakttyp ingång	GST-instickssystem
märkspänning	250 V
Antal eluttag typ F	2
Eluttag typ	F
Materialtjocklek	1 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Energimodul

Tillbehör

Modul för energi och medier Modulslag 0/1	928470 0/1
Modul för energi och medier Modulslag DE250V/1	928470 DE250V/1