

Garant GRIDLINE**Kåpa 16G med el- och tryckluftsmoduler, höjd: 900mm****Beställningsdata**

Ordernummer	927325 900
GTIN	4062406108533
Artikelklass	9GG

**Beskrivning****Utförande:**

Kåpa 16G i stabil stålkonstruktion.

Utrustad med el- och tryckluftsmoduler: 2 × modulnr 928470 stl. DE250V/1, 1 × modulnr 928470 stl. AIR/S.

**Beläggning:**

Modulnr 928470: 2 st storlek DE250V/1; 1 st storlek AIR/S; 1 st storlek 0/3

**Lackering:**

Stomme och moduler ljusgrå RAL 7035. Front antracit RAL 7016, **pulverbelagd.**

**OBS!:**

Övrig anpassad utrustning med modulnr 928470 är möjligt. Beakta maximalt modulantal.

**Teknisk beskrivning**

Bredd	400 mm
höjd	900 mm
Djup	650 mm
vikt	26,9 kg

Energiförsörjning	Nätdriven
märkspänning	250 V
Kontakttyp ingång	GST-instickssystem
Antal eluttag typ F	2
Eluttag typ	F
Materialtjocklek	1 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Energimodul

## Tillbehör

Modul för energi och medier Modulslag 0/2	928470 0/2
Modul för energi och medier Modulslag AIR/S	928470 AIR/S
Modul för energi och medier Modulslag 0/1	928470 0/1
Modul för energi och medier Modulslag DE250V/1	928470 DE250V/1
Modul Modulslag AIR/S	933913 AIR/S