

Garant GRIDLINE

Elhus med kabelupprullare, höjd: 800mm**Beställningsdata**

Ordernummer	927327 800
GTIN	4062406108564
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Kåpa 16G i stabil stålkonstruktion.

Utrustad med strömmoduler 2 × nr 928470 stl. DE250V/1, slang-/kabelupprullare är fastskruvad i kåpans botten. Längd kabelupprullare 10 m. Längd slangupprullare 10 m. Med extra tom panel för alternativ utrustning med ytterligare 3 moduler.

Beläggning:

Modulnr 928470: 2 × stl. DE250V/1; 1 × stl. 0/1 och 0/3

Lackering:

Stomme och moduler ljusgrå RAL 7035, front antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Övrig anpassad utrustning med modulnr 928470 är möjligt. Beakta maximalt modulantal.

Teknisk beskrivning

Djup	650 mm
Bredd	400 mm
vikt	30,7 kg
höjd	800 mm

slagtålig och stänkskyddad	Kategori 2 (K2) enligt BGI
Energiförsörjning	Nätdriven
Antal eluttag typ F	2
märkspänning	250 V
Kontakttyp ingång	GST-instickssystem
Eluttag typ	F
Materialtjocklek	1 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Energimodul

Tillbehör

Modul för energi och medier Modulslag DE250V/1	928470 DE250V/1
Modul för energi och medier Modulslag 0/1	928470 0/1