

Garant GRIDLINE

**Elhus med kabelupprullare, höjd: 600mm****Beställningsdata**

Ordernummer	927327 600
GTIN	4062406108540
Artikelklass	9GG

**Beskrivning****Utförande:**

Kåpa 16G i stabil stålkonstruktion.

Utrustad med strömmoduler 2 × nr 928470 stl. DE250V/1, slang-/kabelupprullare är fastskruvad i kåpans botten. Längd kabelupprullare 10 m. Längd slangupprullare 10 m.

**Beläggning:**

Modulnr 928470: 2 × stl. DE250V/1; 1 × stl. 0/1

**Lackering:**

Stomme och moduler ljusgrå RAL 7035, front antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**OBS!:**

Övrig anpassad utrustning med modulnr 928470 är möjligt. Beakta maximalt modulantal.

**Teknisk beskrivning**

vikt	25,4 kg
höjd	600 mm
Djup	650 mm
Bredd	400 mm

slagtålig och stänkskyddad	Kategori 2 (K2) enligt BGI
Energiförsörjning	Nätdriven
märkspänning	250 V
Kontakttyp ingång	GST-instickssystem
Antal eluttag typ F	2
Eluttag typ	F
Materialtjocklek	1 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Energimodul

## Tillbehör

Modul för energi och medier Modulslag 0/1	928470 0/1
Modul för energi och medier Modulslag DE250V/1	928470 DE250V/1