



## eco-grundhållare, Bladhöjd h<sub>5</sub> / Skafthöjd h: 26/25 mm



### Beställningsdata

Ordernummer	273868 26/25
GTIN	4045197722935
Artikelklass	21W

### Beskrivning

#### OBS!:

Kylmedelstillförsel endast i kombination med hållare GARANT eco-system nr 319001–319886.

Invändig: ja

Spännjärn: 279991

Kläm-skruv: 279990

Bladhöjd h<sub>5</sub>: 26 mm

h<sub>4</sub>: 25 mm

h<sub>2</sub>: 6 mm

h<sub>3</sub>: 49 mm

b: 25 mm

b<sub>3</sub>: 48 mm

### Teknisk beskrivning

h <sub>4</sub>	25 mm
h <sub>2</sub>	6 mm
Skafthöjd h	25 mm
Klacklängd b	25 mm
h <sub>3</sub>	49 mm

Skafthbredd $b_3$	48 mm
totallängd $L_{tot}$	90 mm
Invändig	ja
Spännjärn	279840 2
Kläm-skruv	279815 14

---

## Tillbehör

Kläm-skruv	279990
Spännjärn	279991
Bits för Torx®, fäste E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cN·m	659906 500