



## Handske, par 6230, Handskstorlek: 6



### Beställningsdata

Ordernummer	094236 6
GTIN	4059904093768
Artikelklass	09H

### Beskrivning

#### Utförande:

**6230.** Antistatisk handske för **ESD**-tillämpningar. Lämplig också för manövrering av **pekskärmar**.

#### Norm:

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

#### OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den. Handskar som skyddar mot elektrostatisk urladdning isolerar inte händerna mot elektrisk spänning. Lämpar sig inte för arbeten på spänningsförande ledningar eller som skydd mot elektrisk stöt, utan bara för produktskydd.

### Teknisk beskrivning

Andningsförmåga	God
Handskstorlek	6
DMF-fri	nej

silikonfri	nej
Passform	God
Våtgrepp	Måttlig
Material beläggning	PU
EN 388 Punkteringshållfasthet	1
Handskslag	Universalhandskar
Skyddskategori	Kategori II
Fingertoppskänsla	Mycket god
EN 388 Rivhållfasthet	3
EN 388 Slitstyrka	4
Värmeskydd	Saknas
Oljgrepp	Måttlig
EN 388 Skärhållfasthet	1
Innehåll	12
Handskegenskap	Lämplig för pekskärm
Stickningsteknik	13G
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Användningsdata	Flergångs
EN 388	3141X
Hållarmaterial	Nylon/kolfiber
Beläggning	PU
Beläggningsvariant	Handflata
användningsområde	Precision
Färg	vit/grå
vikt	14 g
Produktslag	ESD-handskar