

HOLEX**Sliphylsa, konisk (A) kornstorlek 80 medel, största hyls-Ø×hylsbredd:
36X60mm****Beställningsdata**

Ordernummer	553860 36X60
GTIN	4045197722980
Artikelklass	52E

Beskrivning**Utförande:**

Av draghållfast, fenoplastbundet material med lång brukstid och god kornvidhäftning.

Normalkorund (A) för universella sliparbeten.

Sliphylsan hålls fast genom att gummikroppen expanderar vid höga varvtal. Hylsan kan användas i hela sin bredd. Den sitter säkert utan att glida och byts snabbt och enkelt (vrids uppåt/nedåt i slitsriktningen). Passar endast till överslipande system med expanderande sliphylsor.

Användningsdata:

Expanderande sliphylsor används huvudsakligen för ytsliparbeten som kräver kraftig materialbearbetning – även på kanter.

Passar till:

Expanderande sliprulle nr 553830.

Teknisk beskrivning

Hylsbredd	60 mm
största hyls-Ø	36 mm
Kornstorlek	80
finhetsgrad	medel

Slipmedel	Normalkorund
Slipmedlets beteckning	A
Hylstyo	koniska
Produktslag	Sliphylsa

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	mindre lämplig		
INOX	mindre lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	mindre lämplig		
torrt	lämplig		

Tillbehör

Expanderande sliprulle, slitsad, konisk skaft-Ø 6 mm
Största Ø×huvudlängd 36X60 mm

553830 36X60