



eco-grundhållare, Bladhöjd h5 / Skafthöjd h: 32/20 mm



Beställningsdata

Ordernummer	273868 32/20
GTIN	4045197722966
Artikelklass	21W

Beskrivning

OBS!:

Kylmedelstillförsel endast i kombination med hållare GARANT eco-system nr 319001–319886.

Invändig: ja

Spännjärn: 279991

Kläm-skruv: 279990

Bladhöjd h₅: 32 mm

h₄: 20 mm

h₂: 14,1 mm

h₃: 54,5 mm

b: 20 mm

b₃: 43 mm

Teknisk beskrivning

Skafthöjd h	20 mm
h ₃	54,5 mm
h ₂	14,1 mm
h ₄	20 mm
Klacklängd b	20 mm

Skaftebredd b_3	43 mm
totallängd L_{tot}	78 mm
Invändig	ja
Spännjärn	279840 2
Kläm-skruv	279815 14

Tillbehör

Spännjärn	279991
Kläm-skruv	279990
Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cN·m	659906 500
Bits för Torx®, fäste E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15