



ER-hylschuckar Form AD, SK 40 A = 70, för ER-spännhylsstorlek: 25



Beställningsdata

Ordernummer	300475 25
GTIN	4062406108663
Artikelklass	32A

Beskrivning

Utförande:

Utvändig och invändig kona slipade. Med Balluff/RFID-chip-hål.

HOLEX –

precisionsspännmutter HOLEX balanserad (G6,3 / 18000 varv/minut), alla skaft blästrade med finglaspärlor. Balanseringskvalitet G6,3 / 18000 varv/minut.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylindriskt skaft ispannhylsor enligt DIN 6499 – form A och B.

leveransinnehåll:

Inklusive hylsmutter.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835, ER-chucknycklar nr 309680 resp. 613300, ER-spänntänger nr 308901 – 309449, ER-spännmuttrar nr 309615 (för tättningsbrickor), tättningsbrickor nr 309625 – 309645 (för nr 309615).

Bearbetningsstrategi: HSC

spännvidd: 1 - 16 mm

utkragningslängd A-mått: 70 mm

Utvändig-Ø D: 42 mm

High Speed-reservmutter GARANT nr 309610: 25

Reservmutter HOLEX nr 309580: 25

Teknisk beskrivning

Reservmutter HOLEX nr 309580	25
------------------------------	----

spännvidd	1 - 16 mm
Utvändig-Ø D	42 mm
High Speed-reservmutter GARANT nr 309610	25
utkragningslängd A-mått	70 mm
Spännhylsa D ₁	1-16 mm
fäste	SK 40 A = 70
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	AD
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 18000 varv/minut
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Balluffchiphål	ja
Produktslag	Spänntångchuck

Tillbehör

ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 13 mm	308959 13
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 8 mm	309413 8
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 5 mm	308946 5
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	308946 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	308941 6
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309447 4,5
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	309409 7
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 12 mm	309411 12
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 16 mm	308962 16

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 12 mm	309409 12
ER-glidlagerhylsmutter för ER 25	309612 25
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308790 40
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 5 mm	308959 5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 16 mm	308960 16
ER-spänntågsats 15 delar 2-16 mm med tätning och munstycken	309245
ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 16 mm	309374 16
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 7 mm	309430 7
Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
Momentinsats för dragtapp enligt DIN 69872 passar för kona-storlek 40	308810 40
ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	309374 4
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 15 mm	309373 15
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 7 mm	309413 7
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 15 mm	308941 15
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 16 mm	309373 16
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308765 40
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	308946 4
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 15 mm	308946 15
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 10 mm	309373 10
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 3 mm	308960 3
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	309411 10
Dragtappar tätad passar för konor 40	308635 40
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	309411 8
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 12 mm	308959 12

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 9 mm	309413 9
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 12 mm	308946 12
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	308941 5
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 3 mm	308962 3
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 16 mm	308946 16
ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 15 mm	309374 15
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 9 mm	308962 9
Dragtappar tätad passar för konor 40	308660 40
Specialdragtapp, utan innergंगा tätad passar för konor 40	308700 40
ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	309374 7
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 11 mm	309411 11
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 6 mm	309373 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	308960 6
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 12 mm	309413 12
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 12 mm	308960 12
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 11 mm	308959 11
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	309411 6
Dragtappar tätad, form B passar för konor 40	308620 40
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 16 mm	308959 16
ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	309374 6
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 14 mm	308959 14
ER-spänntångsats 7 delar, 4 – 16 mm med tätning	309022
ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 3 mm	309374 3
Momentinsats för dragtapp enligt ISO 7388 passar för kona-storlek 40	308812 40

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 11 mm	309409 11
ER-hylsmutter för HiRunER-spänntångchuck för ER 25	309617 25
Dragtappar Mazak, form A passar för konor 40M	308670 40M
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 16 mm	309411 16
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 3,5 mm	309447 3,5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	308960 4
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309430 4,5
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 3 mm	309373 3
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 9 mm	309373 9
ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	309374 9
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 4 mm	309373 4
Momentnyckel med omställbart spärrhuvud maximalt vridmoment 200 Nm	656050 200
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	308946 8
ER-spänntång HP med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 14 mm	309375 14
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm	308941 9
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	308946 7
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 3 mm	308941 3
ER-spänntång HP med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 4 mm	309375 4
Dragtappar Form B passar för konor 40	308640 40
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 10 mm	309430 10
ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 11 mm	309374 11
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 4 mm	308962 4
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	309411 7

ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 12 mm	309373 12
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 11 mm	308960 11
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	308941 7
ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 12 mm	309374 12
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 14 mm	309413 14
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 6 mm	309413 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm	308941 8
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 11 mm	308946 11
ER-hylsmutter High Speed för ER 25	309610 25
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 14 mm	309373 14
ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	309374 8
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 6 mm	308962 6
Dragtapp, 18CrNiMo7 tätad, form B passar för konor 40	308615 40
ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 5 mm	309374 5
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 14 mm	309411 14
Dragtapp 60° tätad passar för konor 40	308785 40
Dragtappar tätad, form A passar för konor 40	308610 40
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 5 mm	308962 5
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	308946 10
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 8 mm	309373 8
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	309411 9
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 15 mm	308962 15
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 13 mm	308962 13
ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	309374 10

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm	308941 10
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 13 mm	308960 13
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2 mm	308960 2
ER-spännstångsats 15 delar 2-16 mm med tätning	309244
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 13 mm	308946 13
Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	308960 5
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passning tätad passar för konor 40	308801 40
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 15 mm	308959 15
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	308946 9
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 3 mm	308946 3
Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309409 4,5
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	308959 9
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 13 mm	308941 13
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 2,8 mm	309430 2,8
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	309409 10
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308795 40
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	308959 7
ER-chucknyckel för ER-hylschuckar 25	309680 25
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2 mm	308941 2
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 14 mm	308946 14
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 3 mm	308959 3
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309413 4,5
ER-spännstång HP med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 12 mm	309375 12

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 14 mm	308941 14
Momentinsats för ER-minimuttrar för ER-hylschuckar 25	309745 25
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 4 mm	309447 4
ER-spännstång HP nom. spänn-Ø d 2 mm	309373 2
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 9 mm	309447 9
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 6 mm	309430 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm	308960 8
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 12 mm	308941 12
ER-spännstång HP med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 10 mm	309375 10
ER-spännstång HP nom. spänn-Ø d 13 mm	309373 13
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	308941 4
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 14 mm	309409 14
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 11 mm	308941 11
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 3,5 mm	309430 3,5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 16 mm	308941 16
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 6 mm	309447 6
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 8 mm	308962 8
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308760 40
Dragtappar tätad, form B passar för konor 40	308650 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 14 mm	308960 14
ER-spännstång HP nom. spänn-Ø d 7 mm	309373 7
ER-spännstångsats 15 delar 2-16 mm	309240
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	309409 6

ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn- Ø d 10 mm	308962 10
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 10 mm	309413 10
ER-spännstång HP med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 6 mm	309375 6
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 7 mm	309447 7
Specialdragtapp, utan innergånga tätad passar för konor 40	308720 40
ER-spännstång HP nom. spänn-Ø d 5 mm	309373 5
ER-spännstång HP med tätning nom. spänn-Ø d 13 mm	309374 13
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 15 mm	308960 15
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 10 mm	309447 10
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2,5 mm	308941 2,5
ER-spännstång HP med tätning nom. spänn-Ø d 14 mm	309374 14
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 11 mm	309413 11
Nyckel för dragtappar ISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
Dragtapp Hurco 45° med passning tätad passar för konor 40	308802 40
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	308959 8
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	309409 8
Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40	308625 40
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 16 mm	309409 16
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn- Ø d 12 mm	308962 12
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	308959 4
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	308959 6

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	308960 7
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	308959 10
Dragtapp, 18CrNiMo7 Form A passar för konor 40	308605 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm	308960 9
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm	308960 10
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 5 mm	309447 5
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 14 mm	308962 14
ER-spännstångsats HP med tätning (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16 mm) 429 E	309394
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 11 mm	308962 11
ER-spännstång HP med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 8 mm	309375 8
ER-spännstång HP nom. spänn-Ø d 11 mm	309373 11
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	309409 9
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 7 mm	308962 7
ER-hylsmutter för ER 25	309580 25
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 9 mm	309430 9
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309411 4,5
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 3 mm	309447 3
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 8 mm	309447 8
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 8 mm	309430 8
Dragtapp Hurco 90° med passning och hål tätad passar för konor 40	308806 40