



ER-hylschuckar Form AD, SK 40 A = 100, för ER-spännhylsstorlek: 40



Beställningsdata

Ordernummer	300505 40
GTIN	4062406109325
Artikelklass	32A

Beskrivning

Utförande:

Utvändig och invändig kona slipad. Med Balluffchip-hål.

HOLEX –

precisionsspännmutter HOLEX balanserad (G6,3 / 18000 varv/minut), alla skaft blästrade med finglaspärlor. Balanseringskvalitet G6,3 / 18000 varv/minut.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylindriskt skaft ispannhylsor enligt DIN 6499 – form A och B.

leveransinnehåll:

Inklusive hylsmutter.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835, ER-chucknycklar nr 309680 resp. 613300, ER-spänntänger nr 308901 – 309449, ER-spännmuttrar nr 309615 (för tätningsbrickor), tätningsbrickor nr 309625 – 309645 (för nr 309615).

Bearbetningsstrategi: HSC

spännvidd: 3 - 26 mm

Utvändig-Ø D: 63 mm

High Speed-reservmutter GARANT nr 309610: 40

Reservmutter HOLEX nr 309580: 40

Teknisk beskrivning

Reservmutter HOLEX nr 309580	40
High Speed-reservmutter GARANT nr 309610	40

Utvändig-Ø D	63 mm
spännvidd	3 - 26 mm
fäste	SK 40 A = 100
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	AD
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 18000 varv/minut
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Balluffchiphål	ja
Produktslag	Spänntångchuck

Tillbehör

Dragtappar tätad passar för konor 40	308660 40
Dragtapp 60° tätad passar för konor 40	308785 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 16 mm	308990 16
ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 14 mm	309380 14
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 24 mm	309040 24
ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 16 mm	309380 16
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 15 mm	308990 15
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 14 mm	308992 14
Dragtapp, 18CrNiMo7 tätad, form B passar för konor 40	308615 40
Dragtapp Hurco 90° med passning och hål tätad passar för konor 40	308806 40
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 3 mm	309379 3
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm	308990 9
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 12 mm	308990 12
ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 25 mm	309380 25
	309449 11

ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 11 mm

Momentinsats för dragtapp enligt DIN 69872 passar för kona-storlek 40

308810 40

Dragtappar tätad, form B passar för konor 40

308620 40

ER-hylsmutter för HiRunER-spänntångchuck för ER 40

309617 40

Dragtappar Form B passar för konor 40

308640 40

ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 13 mm

309379 13

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm

309419 6

ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 16 mm

308992 16

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 14 mm

309040 14

ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 5 mm

309379 5

Dragtappar tätad passar för konor 40

308635 40

ER-spänntång HP med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 25 mm

309381 25

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 22 mm

308990 22

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 11 mm

308990 11

ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 18 mm

309379 18

ER-spänntång HP med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 12 mm

309381 12

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 21 mm

308990 21

ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 15 mm

309379 15

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 14 mm

309419 14

ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 22 mm

309379 22

ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 4 mm

309379 4

ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 16 mm

309434 16

Dragtapp Hurco 45° med passning tätad passar för konor 40

308802 40

ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 20 mm

309379 20

Dragtapp Hurco 45° med hål och passning tätad passar för konor 40	308801 40
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 12 mm	309434 12
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 25 mm	309419 25
ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 20 mm	309380 20
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 26 mm	309379 26
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 19 mm	309379 19
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm	309040 9
ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 12 mm	309380 12
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 18 mm	308992 18
ER-spänntång HP med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 10 mm	309381 10
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	308990 4
ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 18 mm	309380 18
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 23 mm	309040 23
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 20 mm	308992 20
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 12 mm	308992 12
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 17 mm	309040 17
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308760 40
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 23 mm	309379 23
Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
Dragtapp, 18CrNiMo7 Form A passar för konor 40	308605 40
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	308992 10
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 21 mm	309040 21
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 16 mm	309040 16
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 20 mm	309040 20
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 10 mm	309449 10
ER-chucknyckel för ER-hylschuckar 40	309680 40

Momentnyckel med omställbart spärrhuvud maximalt vridmoment 200 Nm	656050 200
Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40	308625 40
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 14 mm	309449 14
Dragtappar tätad, form A passar för konor 40	308610 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 18 mm	308990 18
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	308990 7
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 12 mm	309379 12
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 16 mm	309379 16
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 14 mm	308990 14
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm	308990 8
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 6 mm	309449 6
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 4 mm	309449 4
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 25 mm	308990 25
ER-spänntångsats 23 delar 4-26 mm	309028
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	309419 9
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 13 mm	309040 13
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 21 mm	309379 21
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 7 mm	309379 7
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	309040 4
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309449 4,5
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308765 40
Momentinsats för dragtapp enligt ISO 7388 passar för kona-storlek 40	308812 40
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 14 mm	309379 14
	309419 20

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø
d 20 mm

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø
d 22 mm

309419 22

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm

309040 6

Nyckel för dragtappar ISO 7388 passar för kona-storlek 40

308830 40

ER-hylsmutter High Speed för ER 40

309610 40

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 24 mm

308990 24

ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 8 mm

308992 8

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 23 mm

308990 23

ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 11 mm

309379 11

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm

309040 10

Dragtappar tätad, form B passar för konor 40

308650 40

ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm

308992 6

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 25 mm

309040 25

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 26 mm

308990 26

ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 25 mm

309379 25

ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och
brotschning nom. spänn-Ø d 12 mm

309449 12

ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och
brotschning nom. spänn-Ø d 9 mm

309449 9

ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm

309380 6

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 20 mm

308990 20

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø
d 7 mm

309419 7

ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 9 mm

309379 9

ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och
brotschning nom. spänn-Ø d 5 mm

309449 5

ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 22 mm

309380 22

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø
d 10 mm

309419 10

309434 14

ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation
nom. spänn-Ø d 14 mm

Dragtappar Form A passar för konor 40	308600 40
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308795 40
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308790 40
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 24 mm	309379 24
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 11 mm	309040 11
Specialdragtapp, utan innergंगा tätad passar för konor 40	308700 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 26 mm	309040 26
ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	309380 10
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 17 mm	309379 17
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 7 mm	309449 7
ER-spänntång HP med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 16 mm	309381 16
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 10 mm	309434 10
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 9 mm	309434 9
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 15 mm	309040 15
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	309040 5
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 11 mm	309419 11
ER-spänntångsats 15 delar 2-16 mm	309240
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm	308990 10
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 12 mm	309040 12
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 18 mm	309419 18
Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 16 mm	309449 16

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 18 mm	309040 18
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 10 mm	309379 10
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	308990 5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 19 mm	309040 19
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 8 mm	309434 8
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 13 mm	308990 13
Specialdragtapp, utan innergंगा tätad passar för konor 40	308720 40
ER-glidlagerhylsmutter för ER 40	309612 40
ER-spänntångsats 23 delar 4-26 mm	309320
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm	309040 8
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 6 mm	309379 6
ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	309380 8
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 8 mm	309449 8
Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
Dragtappar Mazak, form A passar för konor 40M	308670 40M
ER-hylsmutter för ER 40	309580 40
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 25 mm	308992 25
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	308990 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 19 mm	308990 19
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	309040 7
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 22 mm	308992 22
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 12 mm	309419 12
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 16 mm	309419 16
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 22 mm	309040 22
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 6 mm	309434 6

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spann-Ø d 8 mm	309419 8
ER-spännhylsa nom. spann-Ø d 17 mm	308990 17
ER-spänntång HP nom. spann-Ø d 8 mm	309379 8
ER-spänntång HP med tätning och munstycken nom. spann-Ø d 20 mm	309381 20