

**ER-hylschuckar Form AD, SK 40 A = 100, för ER-spännhylsstorlek: 32****Beställningsdata**

Ordernummer	300505 32
GTIN	4062406109318
Artikelklass	32A

Beskrivning**Utförande:**

Utvändig och invändig kona slipade. Med Balluff/RFID-chip-hål.

HOLEX –

precisionsspännmutter HOLEX balanserad (G6,3 / 18000 varv/minut), alla skaft blästrade med finglaspärlor. Balanseringskvalitet G6,3 / 18000 varv/minut.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylindriskt skaft ispannhylsor enligt DIN 6499 – form A och B.

leveransinnehåll:

Inklusive hylsmutter.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835, ER-chucknycklar nr 309680 resp. 613300, ER-spänntänger nr 308901 – 309449, ER-spännmuttrar nr 309615 (för tättningsbrickor), tättningsbrickor nr 309625 – 309645 (för nr 309615).

Bearbetningsstrategi: HSC

spännvidd: 2 - 20 mm

utkragningslängd A-mått: 100 mm

Utvändig-Ø D: 50 mm

High Speed-reservmutter GARANT nr 309610: 32

Reservmutter HOLEX nr 309580: 32

Teknisk beskrivning

Utvändig-Ø D	50 mm
--------------	-------

Reservmutter HOLEX nr 309580	32
spännvidd	2 - 20 mm
utkragningslängd A-mått	100 mm
High Speed-reservmutter GARANT nr 309610	32
Spännhylsa D ₁	2-20 mm
fäste	SK 40 A = 100
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	AD
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 18000 varv/minut
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Balluffchiphål	ja
Produktslag	Spänntångchuck

Tillbehör

Dragtappar Mazak, form A passar för konor 40M	308670 40M
Dragtappar tätad, form B passar för konor 40	308650 40
Dragtapp Hurco 45° med passning tätad passar för konor 40	308802 40
ER-spänntångsats 18 delar 3-20 mm	309024
Dragtappar Form B passar för konor 40	308640 40
Momentinsats för dragtapp enligt ISO 7388 passar för kona-storlek 40	308812 40
Specialdragtapp, utan innergånga tätad passar för konor 40	308700 40
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308765 40
Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
Nyckel för dragtappar ISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40

Dragtappar tätad passar för konor 40	308660 40
Dragtappar tätad, form B passar för konor 40	308620 40
Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
Dragtappar tätad passar för konor 40	308635 40
ER-spänntångsats HP med tätning (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 mm) 469 E	309397
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passning tätad passar för konor 40	308801 40
Dragtapp 60° tätad passar för konor 40	308785 40
ER-chucknyckel för ER-hylschuckar 32	309680 32
Dragtapp Hurco 90° med passning och hål tätad passar för konor 40	308806 40
ER-spänntångsats 18 delar 3-20 mm med tätning	309284
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308790 40
ER-spänntångsats HP (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 mm) 470 E	309396
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308760 40
Momentnyckel med omställbart spärrhuvud maximalt vridmoment 200 Nm	656050 200
Momentinsats för dragtapp enligt DIN 69872 passar för kona-storlek 40	308810 40
Specialdragtapp, utan innergänga tätad passar för konor 40	308720 40
ER-spänntångsats 15 delar 2-16 mm	309240
Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308795 40
ER-spänntångsats 18 delar 3-20 mm	309280
ER-spänntångsats 18 delar 3-20 mm med tätning och munstycken	309285
Dragtappar tätad, form A passar för konor 40	308610 40
ER-spänntångsats 8 delar, 4–16, 20 mm med tätning	309026
Dragtapp, 18CrNiMo7 Form A passar för konor 40	308605 40

Dragtapp, 18CrNiMo7 tätad, form B passar för konor 40

308615 40

Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40

308625 40