

**ER-hylschuckar Form AD, SK 40 A = 160, för ER-spännhylsstorlek: 16****Beställningsdata**

Ordernummer	300535 16
GTIN	4062406109332
Artikelklass	32A

Beskrivning**Utförande:**

Utvändig och invändig kona slipad. Med Balluffchip-hål.

HOLEX –

precisionsspännmutter HOLEX balanserad (G6,3 / 18000 varv/minut), alla skaft blästrade med finglaspärlor. Balanseringskvalitet G6,3 / 18000 varv/minut.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylindriskt skaft ispannhylsor enligt DIN 6499 – form A och B.

leveransinnehåll:

Inklusive hylsmutter.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835, ER-chucknycklar nr 309680 resp. 613300, ER-spänntänger nr 308901 – 309449, ER-spännmuttrar nr 309615 (för tättningsbrickor), tättningsbrickor nr 309625 – 309645 (för nr 309615).

Bearbetningsstrategi: HSC

spännvidd: 0,5 - 10 mm

Utvändig-Ø D: 28 mm

High Speed-reservmutter GARANT nr 309610: 16

Reservmutter HOLEX nr 309580: 16

Teknisk beskrivning

Utvändig-Ø D	28 mm
Reservmutter HOLEX nr 309580	16
spännvidd	0,5 - 10 mm

High Speed-reservmutter GARANT nr 309610	16
fäste	SK 40 A = 160
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	AD
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 18000 varv/minut
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Balluffchiphål	ja
Produktslag	Späntångchuck

Tillbehör

Dragtapp Hurco 45° med passning tätad passar för konor 40	308802 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 3 mm	308920 3
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm	308901 10
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308765 40
ER-glidlagerhylsmutter för ER 16	309612 16
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	308921 8
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 7 mm	308922 7
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 3 mm	308906 3
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2 mm	308920 2
ER-hylsmutter High Speed för ER 16	309610 16
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	308906 10
Dragtapp 60° tätad passar för konor 40	308785 40
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 3,5 mm	309403 3,5
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308760 40
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	308906 7

ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn- Ø d 3 mm	308922 3
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	309403 7
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	309402 4
Dragtapp Hurco 45° med hål och passning tätad passar för konor 40	308801 40
ER-hylsmutter för HiRunER-spänntångchuck för ER 16	309617 16
Dragtappar tätad, form A passar för konor 40	308610 40
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn- Ø d 8 mm	308922 8
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 1 mm	308901 1
Momentinsats för dragtapp enligt ISO 7388 passar för kona-storlek 40	308812 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 1,5 mm	308901 1,5
ER-spänntångsats 10 delar 1-10 mm med tätning och munstycken	309165
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	309403 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	308920 5
Fasta u-nycklar nyckelvidd 25 mm	613300 25
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn- Ø d 5 mm	308922 5
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309404 4,5
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn- Ø d 9 mm	308922 9
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	308906 6
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309402 4,5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm	308920 9
Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40

Specialdragtapp, utan innergंगा tätad passar för konor 40	308720 40
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 5 mm	308906 5
Specialdragtapp, utan innergंगा tätad passar för konor 40	308700 40
Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
Dragtapp, 18CrNiMo7 tätad, form B passar för konor 40	308615 40
Dragtappar tätad, form B passar för konor 40	308650 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm	308901 8
ER-spännstångsats 10 delar 1-10 mm	309160
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308795 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	308901 7
Dragtapp, 18CrNiMo7 Form A passar för konor 40	308605 40
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	308906 4
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 6 mm	309404 6
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 3,5 mm	309425 3,5
Nyckel för dragtappar ISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	308901 6
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	309403 4
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 2,8 mm	309445 2,8
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 6 mm	308922 6
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	309402 9
Dragtappar tätad passar för konor 40	308660 40
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	309402 6
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	309403 8

ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 5 mm	308921 5
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 3,5 mm	309445 3,5
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	309402 8
Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm	308901 9
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2 mm	308901 2
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 3 mm	309445 3
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	308901 5
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	308906 8
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	308920 4
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm	308920 8
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	308921 9
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 2 mm	309445 2
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2,5 mm	308901 2,5
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309403 4,5
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 3 mm	308921 3
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm	308920 10
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309425 4,5
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 3,5 mm	309404 3,5
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	308921 10
Momentinsats för dragtapp enligt DIN 69872 passar för kona-storlek 40	308810 40
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308790 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 3 mm	308901 3

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 1 mm	308920 1
Dragtappar Form B passar för konor 40	308640 40
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	308921 7
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 8 mm	309404 8
ER-spännstångsats 15 delar 2-16 mm	309240
Dragtappar tätad passar för konor 40	308635 40
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309445 4,5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	308901 4
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 4 mm	309445 4
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 6 mm	309425 6
Dragtapp Hurco 90° med passning och hål tätad passar för konor 40	308806 40
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	309403 9
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 5 mm	309445 5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	308920 7
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 4 mm	308922 4
Momentinsats för ER-minimuttrar för ER-hylschuckar 16	309745 16
ER-hylsmutter för ER 16	309580 16
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 10 mm	308922 10
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 6 mm	309445 6
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	308921 4
Dragtappar Mazak, form A passar för konor 40M	308670 40M
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	309402 7

Momentnyckel med omställbart spärrhuvud maximalt vridmoment 200 Nm	656050 200
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	308906 9
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 7 mm	309404 7
Dragtappar tätad, form B passar för konor 40	308620 40
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 2,8 mm	309425 2,8
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 2,8 mm	309402 2,8
ER-spänntångsats 10 delar 1-10 mm med tätning	309164
ER-spänntångsats 10 delar 1-10 mm	309012
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	308921 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	308920 6
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 3,5 mm	309402 3,5
ER-spänntångsats 6 delar, 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm med tätning	309014
Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40	308625 40
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 2,8 mm	309403 2,8