

**ER-hylschuckar Form AD, SK 40 A = 160, för ER-spännhylsstorlek: 40****Beställningsdata**

Ordernummer	300535 40
GTIN	4062406109363
Artikelklass	32A

Beskrivning**Utförande:**

Utvändig och invändig kona slipad. Med Balluffchip-hål.

HOLEX –

precisionsspännmutter HOLEX balanserad (G6,3 / 18000 varv/minut), alla skaft blästrade med finglaspärlor. Balanseringskvalitet G6,3 / 18000 varv/minut.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylindriskt skaft ispannhylsor enligt DIN 6499 – form A och B.

leveransinnehåll:

Inklusive hylsmutter.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835, ER-chucknycklar nr 309680 resp. 613300, ER-spänntänger nr 308901 – 309449, ER-spännmuttrar nr 309615 (för tättningsbrickor), tättningsbrickor nr 309625 – 309645 (för nr 309615).

Bearbetningsstrategi: HSC

spännvidd: 3 - 26 mm

Utvändig-Ø D: 63 mm

High Speed-reservmutter GARANT nr 309610: 40

Reservmutter HOLEX nr 309580: 40

Teknisk beskrivning

spännvidd	3 - 26 mm
High Speed-reservmutter GARANT nr 309610	40
Utvändig-Ø D	63 mm

Reservmutter HOLEX nr 309580	40
fäste	SK 40 A = 160
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	AD
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 18000 varv/minut
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Balluffchiphål	ja
Produktslag	Spänntångchuck

Tillbehör

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 14 mm	309040 14
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308795 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	308990 4
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 10 mm	309434 10
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 16 mm	309040 16
Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40	308625 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 19 mm	309040 19
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 18 mm	308990 18
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 10 mm	309449 10
ER-spänntångsats 15 delar 2-16 mm	309240
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	309040 6
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 20 mm	308992 20
Dragtappar tätad passar för konor 40	308660 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 15 mm	308990 15
	309449 12

ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 12 mm

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm	308990 9
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	308992 8
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	308992 10
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 11 mm	308990 11
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 22 mm	309419 22
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 23 mm	309040 23
Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 11 mm	309040 11
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 25 mm	308990 25
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 12 mm	308990 12
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 16 mm	309434 16
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 25 mm	309419 25
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 8 mm	309449 8
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 16 mm	308992 16
ER-chucknyckel för ER-hylschuckar 40	309680 40
Specialdragtapp, utan innergänga tätad passar för konor 40	308720 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 24 mm	309040 24
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	308990 7
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 7 mm	309449 7
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 25 mm	308992 25
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 20 mm	308990 20
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm	309040 10
ER-hylsmutter för ER 40	309580 40
	309434 6

ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation
nom. spänn-Ø d 6 mm

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 23 mm	308990 23
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 11 mm	309449 11
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	309040 5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 22 mm	309040 22
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 13 mm	309040 13
Dragtappar tätad passar för konor 40	308635 40
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	309419 9
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 17 mm	308990 17
Momentnyckel med omställbart spärrhuvud maximalt vridmoment 200 Nm	656050 200
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 24 mm	308990 24
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 16 mm	308990 16
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 21 mm	309040 21
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 12 mm	308992 12
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 12 mm	309419 12
Specialdragtapp, utan innergänga tätad passar för konor 40	308700 40
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 14 mm	309449 14
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 9 mm	309434 9
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 12 mm	309434 12
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 22 mm	308990 22
Dragtapp, 18CrNiMo7 tätad, form B passar för konor 40	308615 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm	309040 9
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	308990 5

Dragtappar tätad, form A passar för konor 40	308610 40
Dragtappar tätad, form B passar för konor 40	308650 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 14 mm	308990 14
Dragtappar Form A passar för konor 40	308600 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 15 mm	309040 15
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 14 mm	309419 14
ER-spänntångsats 23 delar 4-26 mm	309320
ER-spänntångsats 23 delar 4-26 mm	309028
ER-hylsmutter för HiRunER-spänntångchuck för ER 40	309617 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm	308990 10
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	309419 7
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 20 mm	309419 20
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 21 mm	308990 21
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308760 40
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 8 mm	309434 8
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 17 mm	309040 17
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 18 mm	309419 18
Dragtapp 60° tätad passar för konor 40	308785 40
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309449 4,5
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	308992 6
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 5 mm	309449 5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 12 mm	309040 12
Dragtappar Form B passar för konor 40	308640 40
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 6 mm	309449 6

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 19 mm	308990 19
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308790 40
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 14 mm	308992 14
Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40
Nyckel för dragtappar ISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 13 mm	308990 13
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 9 mm	309449 9
Momentinsats för dragtapp enligt DIN 69872 passar för kona-storlek 40	308810 40
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	309419 8
Momentinsats för dragtapp enligt ISO 7388 passar för kona-storlek 40	308812 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 18 mm	309040 18
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 16 mm	309449 16
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 14 mm	309434 14
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm	309040 8
Dragtappar Mazak, form A passar för konor 40M	308670 40M
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	308990 6
Dragtapp Hurco 45° med hål och passning tätad passar för konor 40	308801 40
Dragtapp Hurco 90° med passning och hål tätad passar för konor 40	308806 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 25 mm	309040 25
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 11 mm	309419 11
Dragtappar tätad, form B passar för konor 40	308620 40
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	309419 6

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 20 mm	309040 20
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 18 mm	308992 18
Dragtapp Hurco 45° med passning tätad passar för konor 40	308802 40
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308765 40
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 22 mm	308992 22
Dragtapp, 18CrNiMo7 Form A passar för konor 40	308605 40
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	309419 10
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 26 mm	308990 26
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 4 mm	309449 4
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm	308990 8
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 16 mm	309419 16
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	309040 7
ER-glidlagerhylsmutter för ER 40	309612 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	309040 4
ER-hylsmutter High Speed för ER 40	309610 40
Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 26 mm	309040 26