

**Reducerhylsa SK/MK för medbringare, form AD, BT 40, MK invändigt: 4****Beställningsdata**

Ordernummer	303082 4
GTIN	4062406109240
Artikelklass	32A

**Beskrivning****Utförande:**

Slipade in- och utvändigt.

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med **MK-kona**.

**Specialtillbehör:**

Dragtappar (AB) nr 308760 – 308806.

Rundgångsnoggrannhet:  $\leq 8 \mu\text{m}$

utkragningenslängd A-mått: 95 mm

Utvändig-Ø D: 48 mm

**Teknisk beskrivning**

Utvändig-Ø D	48 mm
utkragningenslängd A-mått	95 mm
fäste	BT 40
Norm	DIN 6383
Hållare norm	ISO 7388-2
Hållare norm	JIS B6339
Form	AD
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 15000 min <sup>-1</sup>

Rundgångsnoggrannhet	≤ 8 µm
Produktslag	Hållaradapter

## Tillbehör

Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308765 40
Dragtapp 60° tätad passar för konor 40	308785 40
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308760 40
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308795 40
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308790 40
Momentinsats för dragtapp enligt ISO 7388 passar för kona-storlek 40	308812 40
Dragtapp 60° tätad passar för konor 40	308780 40
Dragtapp Hurco 90° med passning och hål tätad passar för konor 40	308806 40
Nyckel för dragtappar ISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
Dragtapp Hurco 60° med hål och passning tätad passar för konor 40	308803 40
Dragtapp Hurco 60° med passning tätad passar för konor 40	308804 40
Momentinsats för dragtapp enligt DIN 69872 passar för kona-storlek 40	308810 40
Dragtapp Hurco 90° med hål och passning tätad passar för konor 40	308805 40
Dragtapp Hurco 45° med passning tätad passar för konor 40	308802 40
Dragtapp Hurco 45° med hål och passning tätad passar för konor 40	308801 40