



Reducerhylsa SK/MK för medbringare, form AD, BT 50, MK invändigt: 2



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 303087 2 |
| GTIN | 4062406109264 |
| Artikelklass | 32A |

Beskrivning

Utförande:

Slipade in- och utvändigt.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med **MK-kona**.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308760 – 308806.

Rundgångsnoggrannhet: $\leq 8 \mu\text{m}$

utkragningslängd A-mått: 60 mm

Utvändig-Ø D: 32 mm

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------|------------|
| Utvändig-Ø D | 32 mm |
| utkragningslängd A-mått | 60 mm |
| fäste | BT 50 |
| Norm | DIN 6383 |
| Hållare norm | JIS B6339 |
| Hållare norm | ISO 7388-2 |
| Form | AD |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 15000 min ⁻¹ |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 8 μm |
| Produktslag | Hållaradapter |

Tillbehör

| | |
|--|-----------|
| Dragtapp 45° tätad passar för konor 50 | 308765 50 |
| Dragtapp 45° tätad passar för konor 50 | 308760 50 |
| Momentinsats för dragtapp enligt DIN 69872 passar för kona-storlek 50 | 308810 50 |
| Dragtapp 60° tätad passar för konor 50 | 308780 50 |
| Dragtapp 90° tätad passar för konor 50 | 308790 50 |
| Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50 | 308820 50 |
| Dragtapp 60° tätad passar för konor 50 | 308785 50 |
| Nyckel för dragtappar ISO 7388 passar för kona-storlek 50 | 308830 50 |
| Dragtapp 90° tätad passar för konor 50 | 308795 50 |
| Momentinsats för dragtapp enligt ISO 7388 passar för kona-storlek 50 | 308812 50 |