



## Reducerhylsa SK/MK för medbringare, form AD, BT 50, MK invändigt: 1



### Beställningsdata

Ordernummer	303087 1
GTIN	4062406109257
Artikelklass	32A

### Beskrivning

**Utförande:**

Slipade in- och utvändigt.

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med **MK-kona**.

**Specialtillbehör:**

Dragtappar (AB) nr 308760 – 308806.

Rundgångsnoggrannhet:  $\leq 8 \mu\text{m}$

utkagningslängd A-mått: 45 mm

Utvändig-Ø D: 25 mm

### Teknisk beskrivning

Utvändig-Ø D	25 mm
utkagningslängd A-mått	45 mm
fäste	BT 50
Norm	DIN 6383
Hållare norm	JIS B6339
Hållare norm	ISO 7388-2
Form	AD

Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 15000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 8 µm
Produktslag	Hållaradapter

## Tillbehör

Nyckel för dragtappar ISO 7388 passar för kona-storlek 50	308830 50
Dragtapp 90° tätad passar för konor 50	308795 50
Momentinsats för dragtapp enligt ISO 7388 passar för kona-storlek 50	308812 50
Momentinsats för dragtapp enligt DIN 69872 passar för kona-storlek 50	308810 50
Dragtapp 45° tätad passar för konor 50	308760 50
Dragtapp 45° tätad passar för konor 50	308765 50
Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50	308820 50
Dragtapp 90° tätad passar för konor 50	308790 50
Dragtapp 60° tätad passar för konor 50	308785 50
Dragtapp 60° tätad passar för konor 50	308780 50