

**Reducerhylsa SK/MK för åtdragningsgंगा, form A, BT 50, MK invändigt: 4****Beställningsdata**

Ordernummer	303097 4
GTIN	4062406109448
Artikelklass	32A

Beskrivning**Utförande:**

Slipade in- och utvändigt.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med **MK-kona**.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308760 – 308806.

Rundgångsnoggrannhet: $\leq 8 \mu\text{m}$

utkagningslängd A-mått: 70 mm

Utvändig-Ø D: 48 mm

Teknisk beskrivning

utkagningslängd A-mått	70 mm
Utvändig-Ø D	48 mm
fäste	BT 50
Norm	DIN 6383
Hållare norm	JIS B6339
Hållare norm	ISO 7388-2
Form	A

Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 15000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 8 μm
Produktslag	Hållaradapter

Tillbehör

Dragtapp 45° tätad passar för konor 50	308765 50
Dragtapp 90° tätad passar för konor 50	308790 50
Momentinsats för dragtapp enligt ISO 7388 passar för kona-storlek 50	308812 50
Momentinsats för dragtapp enligt DIN 69872 passar för kona-storlek 50	308810 50
Dragtapp 45° tätad passar för konor 50	308760 50
Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50	308820 50
Dragtapp 90° tätad passar för konor 50	308795 50
Dragtapp 60° tätad passar för konor 50	308780 50
Dragtapp 60° tätad passar för konor 50	308785 50
Nyckel för dragtappar ISO 7388 passar för kona-storlek 50	308830 50