



Reducerhylsa SK/MK för åtdragningsgånga, form A, BT 40, MK invändigt: 4



Beställningsdata

Ordernummer	303092 4
GTIN	4062406109417
Artikelklass	32A

Beskrivning

Utförande:

Slipade in- och utvändigt.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med **MK-kona**.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308760 – 308806.

Rundgångsnoggrannhet: $\leq 8 \mu\text{m}$

utkragningslängd A-mått: 95 mm

Utvändig-Ø D: 48 mm

Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått	95 mm
Utvändig-Ø D	48 mm
fäste	BT 40
Norm	DIN 6383
Hållare norm	ISO 7388-2
Hållare norm	JIS B6339
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 15000 min ⁻¹

Rundgångsnoggrannhet	≤ 8 µm
Produktslag	Hållaradapter

Tillbehör

Nyckel för dragtappar ISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
Dragtapp 60° tätad passar för konor 40	308780 40
Dragtapp Hurco 45° med passning tätad passar för konor 40	308802 40
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308760 40
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308795 40
Dragtapp Hurco 90° med hål och passning tätad passar för konor 40	308805 40
Dragtapp Hurco 90° med passning och hål tätad passar för konor 40	308806 40
Dragtapp 60° tätad passar för konor 40	308785 40
Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
Momentinsats för dragtapp enligt DIN 69872 passar för kona-storlek 40	308810 40
Dragtapp Hurco 45° med hål och passning tätad passar för konor 40	308801 40
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308765 40
Dragtapp Hurco 60° med hål och passning tätad passar för konor 40	308803 40
Momentinsats för dragtapp enligt ISO 7388 passar för kona-storlek 40	308812 40
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308790 40
Dragtapp Hurco 60° med passning tätad passar för konor 40	308804 40