

Garant GRIDLINE

Kåpa 16G körbar, för egen utrustning med utdragslådor, 12×20G, husets höjd: 400mm**Beställningsdata**

Ordernummer	927430 400
GTIN	4062406109714
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Kåpa 16G körbar, för egen utrustning med utdragslådor, av stabil stålkonstruktion. Med ABS-avläggsyta av plast och 2K-haptoprene®-skjuthandtag. Med vardera 2 kullagrade bock- och svängbara hjul, Ø 125 mm, samt omönstrad polyuretanbeläggning. Svängbara hjul med broms för hjul och vridkrans. Centralt låsbart med stiftcylinderlås.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagd.**

OBS!:

Tänk på när kåpan förses med utdragslådor att summan av de enskilda utdragslådornas fronthöjder blir lika med kåpans effektiva höjd.

Kåpan får bara utrustas med utdragslådor nr 927505!

Skjut inte in den under elektriskt höjdjusterbara arbetsplatser nr 920301 – 920316.

Teknisk beskrivning

med skyddskant	ja
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja

antal fasta hjul utan broms	2
Löpyta utan mönster	ja
Bredd	400 mm
höjd	600 mm
ComfortClose	nej
Ø hjul	125 mm
antal svängbara hjul med broms	2
vikt	20,9 kg
Antal lådor	0
maximal bärförmåga	600 kg
lådhurts effektiv höjd	325 mm
Antal dörrar	0
effektiv höjd	325 mm
Djup	650 mm
Utförande	rullbar
Utförande	för individuell inredning
effektiv höjd för lådor	325 mm
Öppna inte kåpan	nej
Antal utdragshyllor	0
Materialtjocklek	1 mm
Höjdinställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	12x20G
Produktslag	Verkstadsrullcontainer

Tillbehör

Låsplatta till GridLine Typ KO21

914227 KO21