

Garant GRIDLINE

Låda, 12×20G, lådans fronthöjd: 200mm**Beställningsdata**

Ordernummer	927500 200
GTIN	4062406109820
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Fullt utdragbara lådor av stabil stålkonstruktion med differentialutförande och 75 kg bärförmåga. Aluminiumgrepplister med utbytbara och omskrivbara textremсор. Modernt utdragslådkoncept för optimal utrustning med indelningsmaterial.

Passar till:

Alla kåpor 16G.

Lackering:

Utdragslådastomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådor antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.

Teknisk beskrivning

Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Fronthöjd	200 mm
vikt	9,1 kg
effektiv höjd	175 mm
Lådornas effektiva yta i G	12×20
Effektivt djup i G	20
Effektiv bredd i G	12

Användningsområde	Arbetsbänkstomme
invändig bredd	300 mm
effektivt djup	500 mm
inklusive upplåsning av enskilda utdragslådor	nej
Materialtjocklek	1 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	12x20G
Produktslag	Låda