

Garant GRIDLINE

**Kåpa 16G körbar, för egen utrustning med utdragslådor, 12×20G, husets höjd: 500mm****Beställningsdata**

Ordernummer	927430 500
GTIN	4062406109738
Artikelklass	9GG

**Beskrivning****Utförande:**

Kåpa 16G körbar, för egen utrustning med utdragslådor, av stabil stålkonstruktion. Med ABS-avläggsyta av plast och 2K-haptoprene®-skjuthandtag. Med vardera 2 kullagrade bock- och svängbara hjul, Ø 125 mm, samt omönstrad polyuretanbeläggning. Svängbara hjul med broms för hjul och vridkrans. Centralt låsbart med stiftcylinderlås.

**Lackering:**

Ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagd**.

**OBS!:**

Tänk på när kåpan förses med utdragslådor att summan av de enskilda utdragslådornas fronthöjder blir lika med kåpans effektiva höjd.

**Kåpan får bara utrustas med utdragslådor nr 927505!**

Skjut inte in den under elektriskt höjjusterbara arbetsplatser nr 920301 – 920316.

**Teknisk beskrivning**

Ø hjul	125 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja

antal fasta hjul utan broms	2
antal svängbara hjul med broms	2
Löpyta utan mönster	ja
Bredd	400 mm
maximal bärförmåga	600 kg
lådhurts effektiv höjd	425 mm
ComfortClose	nej
Antal dörrar	0
vikt	22,8 kg
höjd	700 mm
Antal lådor	0
med skyddskant	ja
Djup	650 mm
effektiv höjd	425 mm
Utförande	rullbar
Utförande	för individuell inredning
Öppna inte kåpan	nej
Antal utdragshyllor	0
effektiv höjd för lådor	425 mm
Materialtjocklek	1 mm
Höjdinställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	12x20G
Produktslag	Verkstadsrullcontainer

## Tillbehör

Låsplatta till GridLine Typ KO21

914227 KO21