

Garant GRIDLINE

Utdragslåda med enhands-enkelupplåsning, 12×20G, lådans fronthöjd: 50mm**Beställningsdata**

Ordernummer	927505 50
GTIN	4062406109851
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Fullt utdragbara lådor av stabil stålkonstruktion med differentialutförande och 75 kg bärförmåga. Aluminiumgrepplister med utbytbara och omskrivbara textremсор. Modernt utdragslådkoncept för optimal utrustning med indelningsmaterial.

Enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor förhindrar att lådorna öppnas under transport. Absolut nödvändig för alla montagevagnar och åkbara arbetsbänkar och hurtsar.

Passar till:

Alla kåpor 16G.

Lackering:

Utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådor antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.

Teknisk beskrivning

Fronthöjd	50 mm
effektiv höjd	25 mm
vikt	6,8 kg
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Lådornas effektiva yta i G	12×20
Lådor med individuell låsning	Enhands
Effektiv bredd i G	12

Effektivt djup i G	20
Användningsområde	Montagevagn
invändig bredd	300 mm
effektivt djup	500 mm
inklusive upplåsning av enskilda utdragslådor	ja
Materialtjocklek	1 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	12×20G
Produktslag	Låda

Tillbehör

Enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor
Utdragslådans effektiva bredd i G 12

951020 12