

Garant GRIDLINE

**Utdragslåda med enhands-enkelupplåsning, 12×20G, lådans fronthöjd: 150mm****Beställningsdata**

Ordernummer	927505 150
GTIN	4062406109899
Artikelklass	9GG

**Beskrivning****Utförande:**

Fullt utdragbara lådor av stabil stålkonstruktion med differentialutförande och 75 kg bärförmåga. Aluminiumgrepplister med utbytbara och omskrivbara textremсор. Modernt utdragslådskoncept för optimal utrustning med indelningsmaterial.

**Enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor** förhindrar att lådorna öppnas under transport. Absolut nödvändig för alla montagevagnar och åkbara arbetsbänkar och hurtsar.

**Passar till:**

Alla kåpor 16G.

**Lackering:**

Utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådor antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**Teknisk beskrivning**

vikt	8,4 kg
effektiv höjd	125 mm
Fronthöjd	150 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Lådornas effektiva yta i G	12×20
Lådor med individuell låsning	Enhands

Effektiv bredd i G	12
Effektivt djup i G	20
Användningsområde	Montagevagn
effektivt djup	500 mm
invändig bredd	300 mm
inklusive upplåsning av enskilda utdragslådor	ja
Materialtjocklek	1 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	12x20G
Produktslag	Låda

## Tillbehör

Enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor  
Utdragslådans effektiva bredd i G 12

951020 12