

Garant GRIDLINE

**Hurts 24G med utdragslådor, 20×20G, Höjd / Antal utdragslådor: 200/1****Beställningsdata**

Ordernummer	927600 200/1
GTIN	4062406109936
Artikelklass	9GG

**Beskrivning****Utförande:**

Lådhurts av robust stålkonstruktion. **Helt utdragbara lådor** med differentialutförande och 75 kg bärförmåga. **Aluminiumgrepplister** med utbytbara och omskrivbara textremсор. Centralt låsbart med stiftcylinderlås.

**Beläggning:**

Lådans fronthöjd mm: 125

**Lackering:**

Stomme och utdragslådostomme ljusgrå RAL 7035, fronter på utdragslådor antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**Teknisk beskrivning**

vikt	19,1 kg
Djup	650 mm
Antal dörrar	0
lådornas effektiva djup	500 mm
lådornas effektiva djup i G	20
Lådor fronthöjd	125 mm
effektiv höjd för lådor	125 mm
lådornas effektiva bredd	500 mm
Antal lådor	1

Lådornas effektiva bredd i G	20
invändig bredd	550 mm
Bredd	600 mm
Lådornas effektiva yta i G	20×20
effektiv höjd	125 mm
höjd	200 mm
Antal utdragshyllor	0
Materialtjocklek	1 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20×20G
Produktslag	Arbetsbänkstomme

## Tillbehör

Låda lådans fronthöjd 125 mm	927800 125
Skruvset till GridLine arbetsbänkar Typ 1	927093 1
Hurts 24G, för egen utrustning med utdragslådor höjd 200 mm	927720 200
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Ändhåttor till grepplister20 delar Typ 10	951025 10