

Garant GRIDLINE

Utdragslåda med enhands-enkelupplåsning, 12×20G, lådans fronthöjd: 125mm**Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 927505 125 |
| GTIN | 4062406109882 |
| Artikelklass | 9GG |

Beskrivning**Utförande:**

Fullt utdragbara lådor av stabil stålkonstruktion med differentialutförande och 75 kg bärförmåga. Aluminiumgrepplistor med utbytbara och omskrivbara textremсор. Modernt utdragslådkoncept för optimal utrustning med indelningsmaterial.

Enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor förhindrar att lådorna öppnas under transport. Absolut nödvändig för alla montagevagnar och åkbara arbetsbänkar och hurtsar.

Passar till:

Alla kåpor 16G.

Lackering:

Utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådor antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------------|---------|
| Fronthöjd | 125 mm |
| Bärförmåga låda/utdragshylla | 75 kg |
| effektiv höjd | 100 mm |
| vikt | 8 kg |
| Lådornas effektiva yta i G | 12×20 |
| Lådor med individuell låsning | Enhands |

| | |
|--|---|
| Effektivt djup i G | 20 |
| Effektiv bredd i G | 12 |
| Användningsområde | Montagevagn |
| effektivt djup | 500 mm |
| invändig bredd | 300 mm |
| inklusive upplåsning av enskilda utdragslådor | ja |
| Materialtjocklek | 1 mm |
| Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G | 12x20G |
| Produktslag | Låda |

Tillbehör

Enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor
Utdragslådans effektiva bredd i G 12

951020 12