

**SK-anslutningsfäste, SK/borrdorn: 40/16****Beställningsdata**

Ordernummer	342887 40/16
GTIN	4062406109387
Artikelklass	32A

Beskrivning**Utförande:**

Helt härdad och slipad till exakt kona. Hög, varaktig centrumnoggrannhet, eftersom inga spån kan tryckas in i den härdade ytan och lätta slag inte orsakar några märken.

Precisionsutförande med koniskt skaft och gänga.

Kona enligt DIN 69871 A, del 1 med växlarfläns och gänga för dragtapp.

Användningsdata:

För montering av borrhuckar på fräsmaskiner och fleroperationsmaskiner med kona. Med invändigt gängat skaft M 16 **och ringspår** för **automatisk fastspänning** (t.ex. Maho, Deckel, Mikron m.m. – lämpar sig också för alla standardmaskiner **med manuell fastspänning**)

Norm:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Teknisk beskrivning

Konstorlek	40
Ø Dorn, D	15,733 mm
Borrhuckkon DIN 238	B 16
Färgkod för passande skaft	SK 40
Invändigt-gängatskaft	M16
Produktslag	chuckfäste

