

**SK-anslutningsfäste, SK/borrdorn: 50/16****Beställningsdata**

Ordernummer	342887 50/16
GTIN	4062406109394
Artikelklass	32A

Beskrivning**Utförande:**

Helt härdad och slipad till exakt kona. Hög, varaktig centrumnoggrannhet, eftersom inga spån kan tryckas in i den härdade ytan och lätta slag inte orsakar några märken.
Precisionsutförande med koniskt skaft och gänga.

Kona enligt DIN 69871 A, del 1 med växlarfläns och gänga för dragtapp.

Användningsdata:

För montering av borrhuckar på fräsmaskiner och fleroptionsmaskiner med kona.

Norm:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Teknisk beskrivning

Konstorlek	50
Borrhuckkon DIN 238	B 16
Färgkod för passande skaft	SK 50
Invändigt-gängatskaft	M24
Ø Dorn, D	15,733 mm
Produktslag	chuckfäste

