

Garant GRIDLINE

Hurts 24G med utdragslådor, 20×20G, Höjd / Antal utdragslådor: 900/7**Beställningsdata**

Ordernummer	927600 900/7
GTIN	4062406110147
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Lådhurts av robust stålkonstruktion. **Helt utdragbara lådor** med differentialutförande och 75 kg bärförmåga. **Aluminiumgrepplister** med utbytbara och omskrivbara textremсор. Centralt låsbart med stiftcylinderlås.

Beläggning:

Lådans fronthöjd mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 200

Lackering:

Stomme och utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter på utdragslådor antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.**

Teknisk beskrivning

invändig bredd	550 mm
Antal lådor	7
Antal dörrar	0
effektiv höjd	800 mm
Bredd	600 mm

lådornas effektiva djup i G	20
vikt	88 kg
Lådornas effektiva yta i G	20×20
lådornas effektiva djup	500 mm
lådornas effektiva bredd	500 mm
Lådor fronthöjd	200 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	150 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
lådornas effektiva bredd i G	20
effektiv höjd för lådor	800 mm
höjd	900 mm
Djup	650 mm
Antal utdragshyllor	0
Materialtjocklek	1 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Höjdinställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20×20G
Produktslag	Arbetsbänkstomme

Tillbehör

Låda lådans fronthöjd 200 mm	927800 200
Låda lådans fronthöjd 75 mm	927800 75
Låda lådans fronthöjd 150 mm	927800 150
Låda lådans fronthöjd 100 mm	927800 100
Hurts 24G, för egen utrustning med utdragslådor höjd 900 mm	927720 900
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Ändhåttor till grepplistor 20 delar Typ 10	951025 10