

Garant**ER-hylschuck mini / smal Form ADB, SK 50 A = 100, för ER-spännhylsstorlek: 25****Beställningsdata**

Ordernummer	300667 25
GTIN	4062406109479
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

Hylsmutter balanserad **för HSC**. ER11-uppborrad genomgång. Skaften hårbearbetade (god balans!).

leveransinnehåll:

Inklusive High-Speed ER-minimutter (nr 309650).

Specialtillbehör:

ER-spännhylsor nr 308881 – 309434, ER-chucknyckel nr 309740.

Bearbetningsstrategi: HSC

spännvidd: 1 - 16 mm

utkagningslängd A-mått: 100 mm

Utvändig-Ø D: 35 mm

passande chucknyckel nr 309740: 25

Teknisk beskrivning

spännvidd	1 - 16 mm
passande chucknyckel nr 309740	25
Utvändig-Ø D	35 mm
utkagningslängd A-mått	100 mm
Effektiv längd L _N	71 mm
Spännhylsa D ₁	1-16 mm

fäste	SK 50 A = 100
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Spänntångchuck

Tillbehör

ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 9 mm	308962 9
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	308941 7
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2 mm	308941 2
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 12 mm	309409 12
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 8 mm	309430 8
Dragtapp 60° tätad passar för konor 50	308785 50
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 14 mm	309409 14
ER-chucknyckel 1/2 tum-spår för ER-hylschuckar 25	309700 25
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	308959 9
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 11 mm	308959 11
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 11 mm	308962 11
Dragtapp 90° tätad passar för konor 50	308795 50
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 9 mm	309447 9
Dragtappar tätad, form A passar för konor 50	308610 50
	309430 4,5

ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation
nom. spänn-Ø d 4,5 mm

Momentinsats för dragtapp enligt DIN 69872 passar för
kona-storlek 50

308810 50

ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-
Ø d 16 mm

308962 16

ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 7 mm

308946 7

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 3 mm

308941 3

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 12 mm

308941 12

ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-
Ø d 15 mm

308962 15

ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och
brotschning nom. spänn-Ø d 4 mm

309447 4

ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 8 mm

308959 8

ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 5 mm

308959 5

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 14 mm

308960 14

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 14 mm

308941 14

ER-hylsmutter High Speed för ER 25

309610 25

ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 14 mm

308946 14

ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-
Ø d 7 mm

308962 7

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm

308960 10

ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 3 mm

308946 3

Nyckel för dragtappar ISO 7388 passar för kona-storlek 50

308830 50

ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 10 mm

308946 10

Dragtappar tätad, form B passar för konor 50

308620 50

ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-
Ø d 14 mm

308962 14

ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 9 mm

308946 9

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 3 mm

308960 3

ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 4 mm

308946 4

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm

308960 4

ER-hylsmutter för HiRunER-spänntångchuck för ER 25	309617 25
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 13 mm	308960 13
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 16 mm	308941 16
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	308941 4
Specialdragtapp, utan innergånga tätad passar för konor 50	308720 50
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 6 mm	309447 6
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 11 mm	309411 11
Dragtappar tätad passar för konor 50	308660 50
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 12 mm	308959 12
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm	308941 8
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 13 mm	308946 13
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	308959 10
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	308959 6
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	309409 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 11 mm	308960 11
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 3 mm	308962 3
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 3,5 mm	309447 3,5
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	309411 9
Momentinsats för dragtapp enligt ISO 7388 passar för kona-storlek 50	308812 50
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 11 mm	308946 11
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 16 mm	308960 16
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	308959 7
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm	308960 8
	309411 4,5

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 4,5 mm

ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 12 mm

308962 12

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 10 mm

309411 10

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 11 mm

309409 11

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 10 mm

309413 10

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 4,5 mm

309409 4,5

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 13 mm

308941 13

Dragtapp, 18CrNiMo7 tätad, form B passar för konor 50

308615 50

ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 10 mm

309430 10

Dragtappar Form B passar för konor 50

308640 50

Specialdragtapp, utan innergänga tätad passar för konor 50

308700 50

ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 9 mm

309430 9

ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 13 mm

308962 13

ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 2,8 mm

309430 2,8

ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 3,5 mm

309430 3,5

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 14 mm

309413 14

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 9 mm

309409 9

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm

309411 6

ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm

308946 6

ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 6 mm	308962 6
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 12 mm	309411 12
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 10 mm	309447 10
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 11 mm	309413 11
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 7 mm	309413 7
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 5 mm	309447 5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	308960 5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 15 mm	308960 15
Dragtappar Form A passar för konor 50	308600 50
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	309411 7
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 16 mm	309409 16
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	308941 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm	308941 9
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 15 mm	308946 15
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 8 mm	309447 8
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309413 4,5
Dragtapp, 18CrNiMo7 Form A passar för konor 50	308605 50
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 12 mm	308946 12
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 11 mm	308941 11
ER-chucknyckel för ER-hylschuckar 25	309680 25
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 15 mm	308941 15
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 4 mm	308962 4

Momentnyckel med omställbart spärrhuvud maximalt vridmoment 200 Nm	656050 200
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 16 mm	308959 16
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2,5 mm	308941 2,5
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 5 mm	308946 5
ER-glidlagerhylsmutter för ER 25	309612 25
Dragtapp 90° tätad passar för konor 50	308790 50
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 12 mm	308960 12
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	309409 7
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 3 mm	308959 3
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 13 mm	308959 13
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	309409 8
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 8 mm	308962 8
Dragtapp 45° tätad passar för konor 50	308765 50
ET-spännhylsa med radialutjämnning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 7 mm	309447 7
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 10 mm	308962 10
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 6 mm	309430 6
ET-spännhylsa med radialutjämnning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309447 4,5
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 14 mm	309411 14
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	308960 6
Specialdragtapp passar för konor 50	308740 50
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2 mm	308960 2
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 12 mm	309413 12
	309447 3

ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 3 mm

Dragtapp 45° tätad passar för konor 50	308760 50
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	309409 10
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	308960 7
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm	308960 9
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 15 mm	308959 15
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	308941 5
ER-hylsmutter för ER 25	309580 25
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 8 mm	309413 8
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 14 mm	308959 14
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 16 mm	308946 16
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	309411 8
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm	308941 10
Dragtappar tätad, form B passar för konor 50	308650 50
Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50	308820 50
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	308946 8
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	308959 4
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 5 mm	308962 5
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 6 mm	309413 6
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 16 mm	309411 16
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 7 mm	309430 7
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 9 mm	309413 9