

Garant GRIDLINE

Hurts 24G med utdragslådor, 20×20G, Höjd / Antal utdragslådor: 800/4**Beställningsdata**

Ordernummer	927600 800/4
GTIN	4062406109981
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Lådhurts av robust stålkonstruktion. **Helt utdragbara lådor** med differentialutförande och 75 kg bärförmåga. **Aluminiumgrepplister** med utbytbara och omskrivbara textremсор. Centralt låsbart med stiftcylinderlås.

Beläggning:

Lådans fronthöjd mm: 75, 125, 200, 300

Lackering:

Stomme och utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter på utdragslådor antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.**

Teknisk beskrivning

Antal lådor	4
höjd	800 mm
invändig bredd	550 mm
Lådor fronthöjd	300 mm
Lådor fronthöjd	200 mm

Lådor fronthöjd	125 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
effektiv höjd	700 mm
vikt	52 kg
Antal dörrar	0
Lådornas effektiva yta i G	20×20
lådornas effektiva bredd i G	20
Bredd	600 mm
lådornas effektiva bredd	500 mm
Djup	650 mm
effektiv höjd för lådor	700 mm
lådornas effektiva djup i G	20
lådornas effektiva djup	500 mm
Antal utdragshyllor	0
Materialtjocklek	1 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20×20G
Produktslag	Arbetsbänkstomme

Tillbehör

Låda lådans fronthöjd 75 mm	927800 75
Låda lådans fronthöjd 300 mm	927800 300
Låda lådans fronthöjd 125 mm	927800 125

Låda lådans fronthöjd 200 mm	927800 200
Hurts 24G, för egen utrustning med utdragslådor höjd 800 mm	927720 800
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Ändhättor till grepplistor 20 delar Typ 10	951025 10