

Garant GRIDLINE

Hurts 24G med utdragslådor, 20×20G, Höjd / Antal utdragslådor: 800/6**Beställningsdata**

Ordernummer	927600 800/6
GTIN	4062406110116
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Lådhurts av robust stålkonstruktion. **Helt utdragbara lådor** med differentialutförande och 75 kg bärförmåga. **Aluminiumgrepplister** med utbytbara och omskrivbara textremсор. Centralt låsbart med stiftcylinderlås.

Beläggning:

Lådans fronthöjd mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

Lackering:

Stomme och utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter på utdragslådor antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.**

Teknisk beskrivning

Lådornas effektiva yta i G	20×20
Bredd	600 mm
Antal lådor	6
vikt	77 kg
effektiv höjd	700 mm

lådornas effektiva djup i G	20
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	50 mm
Lådor fronthöjd	200 mm
Lådor fronthöjd	150 mm
Lådor fronthöjd	125 mm
lådornas effektiva bredd	500 mm
lådornas effektiva djup	500 mm
lådornas effektiva bredd i G	20
invändig bredd	550 mm
Antal dörrar	0
effektiv höjd för lådor	700 mm
höjd	800 mm
Djup	650 mm
Antal utdragshyllor	0
Materialtjocklek	1 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20×20G
Produktslag	Arbetsbänkstomme

Tillbehör

Låda lådans fronthöjd 125 mm

927800 125

Låda lådans fronthöjd 150 mm	927800 150
Låda lådans fronthöjd 200 mm	927800 200
Låda lådans fronthöjd 100 mm	927800 100
Låda lådans fronthöjd 75 mm	927800 75
Låda lådans fronthöjd 50 mm	927800 50
Hurts 24G, för egen utrustning med utdragslådor höjd 800 mm	927720 800
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Ändhättor till grepplistor 20 delar Typ 10	951025 10