

Garant GRIDLINE

**Hurts 24G med utdragslådor, 20×20G, Höjd / Antal utdragslådor: 300/2****Beställningsdata**

Ordernummer	927600 300/2
GTIN	4062406215828
Artikelklass	9GG

**Beskrivning****Utförande:**

Lådhurts av robust stålkonstruktion. **Helt utdragbara lådor** med differentialutförande och 75 kg bärförmåga. **Aluminiumgrepplister** med utbytbara och omskrivbara textremsor. Centralt låsbart med stiftcylinderlås.

**Beläggning:**

Lådans fronthöjd mm: 75, 150

**Lackering:**

Stomme och utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter på utdragslådor antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**Teknisk beskrivning**

Lådornas effektiva bredd i G	20
Antal lådor	2
effektiv höjd för lådor	225 mm
effektiv höjd	225 mm
Bredd	600 mm
invändig bredd	550 mm
Djup	650 mm
Lådornas effektiva yta i G	20×20

lådornas effektiva bredd	500 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	150 mm
lådornas effektiva djup	500 mm
vikt	30 kg
höjd	300 mm
lådornas effektiva djup i G	20
Antal dörrar	0
Antal utdragshyllor	0
Materialtjocklek	1 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20x20G
Produktslag	Arbetsbänkstomme

## Tillbehör

Låda lådans fronthöjd 150 mm	927800 150
Låda lådans fronthöjd 75 mm	927800 75
Skruvset till GridLine arbetsbänkar Typ 1	927093 1
Hurts 24G, för egen utrustning med utdragslådor höjd 300 mm	927720 300
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Ändhättor till grepplistor 20 delar Typ 10	951025 10