

Garant GRIDLINE

**Hurts 24G med dörr med högererstopp / utdragslådor, 20×20G, Höjd / Antal utdragslådor: 900/3****Beställningsdata**

Ordernummer	927610 900/3
GTIN	4062406110284
Artikelklass	9GG

**Beskrivning****Utförande:**

Lådhurts av robust stålkonstruktion. **Helt utdragbara lådor** med differentialutförande och 75 kg bärförmåga. **Aluminiumgrepplister** med utbytbara och omskrivbara textremsor. Centralt låsbart med stiftcylinderlås.

Dörr med högerstopp.

**Beläggning:**

Lådans fronthöjd mm: 75, 75, 100

Dörrhöjd mm: 525

antal höjdställbara hyllplan: 1

**Lackering:**

Stomme och utdragslådastomme ljusgrå RAL 7035, fronter på utdragslådor antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**OBS!:**

Storlek 600 och 700 lämpar sig bara för Ready-to-go-arbetsbänkar.

**Teknisk beskrivning**

dörrhöjd	525 mm
----------	--------

höjd	900 mm
Dörrstopp	Höger
dörrens effektiva höjd	525 mm
lådornas effektiva djup i G	20
Bredd	600 mm
lådornas effektiva bredd	500 mm
effektiv höjd för lådor	250 mm
vikt	61 kg
Djup	650 mm
Antal dörrar	1
Lådornas effektiva yta i G	20×20
lådornas effektiva bredd i G	20
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Antal lådor	3
invändig bredd	550 mm
lådornas effektiva djup	500 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Dörröppningsvinkel	180 grad
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20×20G
Produktslag	Arbetsbänkstomme

## Tillbehör

Låda lådans fronthöjd 100 mm	927800 100
Låda lådans fronthöjd 75 mm	927800 75
Skjuthandtag till GridLine Typ KO12	914226 KO12
Hurts 24G med dörr med högerstopp, för egen utrustning med utdragslådor Höjd / Dörrhöjd 900/525 mm	927725 900/525
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Ändhättor till grepplistor 20 delar Typ 10	951025 10