

Garant GRIDLINE

**Hurts 24G med dörr med högerstopp, Höjd / Antal utdragslådor: 600****Beställningsdata**

Ordernummer	927615 600
GTIN	4062406110291
Artikelklass	9GG

**Beskrivning****Utförande:**

Lådhurts av robust stålkonstruktion. **Helt utdragbara lådor** med differentialutförande och 75 kg bärförmåga. **Aluminiumgrepplister** med utbytbara och omskrivbara textremsor. Centralt låsbart med stiftcylinderlås.

Dörr med högerstopp.

**Beläggning:**

Dörrhöjd mm: 525

antal höjdinställbara hyllplan: 1

**Lackering:**

Stomme och utdragslådastomme ljusgrå RAL 7035, fronter på utdragslådor antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**OBS!:**

Storlek 600 och 700 lämpar sig bara för Ready-to-go-arbetsbänkar.

**Teknisk beskrivning**

invändig bredd	550 mm
dörens effektiva höjd	525 mm

Djup	650 mm
Dörrstopp	Höger
Antal dörrar	1
Antal lådor	0
höjd	600 mm
vikt	26 kg
Bredd	600 mm
effektiv höjd	525 mm
dörrhöjd	525 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Dörröppningsvinkel	180 grad
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Arbetsbänkstomme

## Tillbehör

Hyllplan, fast, förzinkat Typ 1	927815 1
Upphängningskrokar för hyllplan arbetsbänkar Typ 12	927094 12
Hyllplan utdragbart Typ 1	927810 1
Skjuthandtag till GridLine Typ KO12	914226 KO12