

Garant GRIDLINE

Hurts 24G med dörr med högerstopp, Höjd / Antal utdragslådor: 800**Beställningsdata**

Ordernummer	927615 800
GTIN	4062406110314
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Lådhurts av robust stålkonstruktion. **Helt utdragbara lådor** med differentialutförande och 75 kg bärförmåga. **Aluminiumgrepplister** med utbytbara och omskrivbara textremсор. Centralt låsbart med stiftcylinderlås.

Dörr med högerstopp.

Beläggning:

Dörrhöjd mm: 700

antal höjdinställbara hyllplan: 1

Lackering:

Stomme och utdragslådastomme ljusgrå RAL 7035, fronter på utdragslådor antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.**

OBS!:

Storlek 600 och 700 lämpar sig bara för Ready-to-go-arbetsbänkar.

Teknisk beskrivning

dörrens effektiva höjd	700 mm
Antal dörrar	1

effektiv höjd	700 mm
Bredd	600 mm
vikt	31 kg
Dörrstopp	Höger
Djup	650 mm
höjd	800 mm
dörrhöjd	700 mm
Antal lådor	0
invändig bredd	550 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Dörröppningsvinkel	180 grad
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Arbetsbänkstomme

Tillbehör

Skjuthandtag till GridLine Typ KO12	914226 KO12
Hyllplan, fast, förzinkat Typ 1	927815 1
Upphängningskrokar för hyllplan arbetsbänkar Typ 12	927094 12
Hyllplan utdragbart Typ 1	927810 1